



SILVYN® KLICK GPZ-M



利点

- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 追加ケーブルストレーンリリーフ
- 追加ケーブルシーリング

適用範囲

- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- ロボット構築
- ケーブルや配線にストレーンリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

適合基準/認可

- ULファイル番号E308201

製品の構成

- メートル接続ネジ
- ケーブルグラウンド
- 本体、インナーシール付き
- 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- SILVYN® RILL PA 6 ページ [P1154]
- SILVYN® RILL PA 12 ページ [P1155]

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	製品の色 灰(RAL 7001) 黒(RAL 9005)、UV耐性
	材質 PA6
	保護等級 IP 68 IP 69 (DIN 40050 T.9準拠)
	温度範囲 -40 °C ~ +115 °C

型番	メートル法サイズ	クランプ範囲 (mm)	SWレンチサイズ mm	ネジ長さ mm	有効開口部 (mm)	コンジットの外径Ø (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK, GPZ-M灰								
55500800	12 x 1.5	4.0 - 6.5	16.0	8.0	6.5	10.0	10	20
55500810	16 x 1.5	5.0 - 9.5	18.0	8.0	9.5	13.0	1 - 3	20
55500820	20 x 1.5	8.0 - 12.0	24.0	8.0	13.0	15.8	16	20
55500830	25 x 1.5	11.0 - 16.0	27.0	8.0	16.0	21.2	21	10
55500840	32 x 1.5	15.0 - 21.0	34.0	10.0	18.0	28.5	28	10
55500850	40 x 1.5	16.0 - 26.0	40.0	10.0	25.0	34.5	34	10
55500860	50 x 1.5	27.0 - 35.0	55.0	12.0	32.0	42.5	42	10
55500870	63 x 1.5	32.0 - 42.0	65.0	12.0	44.0	54.5	54	10
SILVYN® KLICK, GPZ-M黒								
55500805	12 x 1.5	4.0 - 6.5	16.0	8.0	6.5	10.0	10	20
55500815	16 x 1.5	5.0 - 9.5	18.0	8.0	9.5	13.0	1 - 3	20
55500825	20 x 1.5	8.0 - 12.0	24.0	8.0	13.0	15.8	16	20
55500835	25 x 1.5	11.0 - 16.0	27.0	8.0	16.0	21.2	21	10
55500845	32 x 1.5	15.0 - 21.0	34.0	10.0	18.0	28.5	28	10
55500855	40 x 1.5	16.0 - 26.0	40.0	10.0	25.0	34.5	34	10
55500865	50 x 1.5	27.0 - 35.0	55.0	12.0	32.0	42.5	42	10
55500875	63 x 1.5	32.0 - 42.0	65.0	12.0	44.0	54.5	54	10

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。