



SILVYN® FPAG-M



利点

- 迅速に組立可能
- 高抗張力
- シール
- 振動保護

適用範囲

- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- 強振動の用途

製品の特長

- 黒色、UV耐性および耐候性

- ドライバーで取外し可能

適合基準/認可

- ULファイル番号E308201

製品の構成

- メートル接続ネジ
- 上部に一体型の包括的な組み合わせ部を装備

適合コンジット

- SILVYN® FPAS ページ [P1177]

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	認定 IEC EN 61386-23
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9005)、UV耐性
	材質 PA66 ハロゲンフリー
	保護等級 IP 66
	温度範囲 -50°C ~ +135°C

型番	メートル法サイズ	コンジットの外径Ø (mm)	SILVYN® FPASに最適	ピース / PU
SILVYN® FPAG-M黒				
55506305	12 x 1.5	10.0	10	10
55506315	16 x 1.5	13.0	13	10
55506325	16 x 1.5	15.8	16	10
55506335	20 x 1.5	15.8	16	10
55507055	20 x 1.5	18.5	18	10
55506346	20 x 1.5	20.0	20	10
55506345	20 x 1.5	21.2	21	10
55506357	25 x 1.5	25.0	25	10
55506355	25 x 1.5	28.5	28	10
55506365	32 x 1.5	34.5	34	10
55506375	40 x 1.5	42.5	42	2
55506385	50 x 1.5	42.5	42	2
55506395	50 x 1.5	54.5	54	2
55506405	63 x 1.5	54.5	54	2
55506475	63 x 1.5	67.2	67	2
SILVYN® FPAG-M灰				
55506300	12 x 1.5	10.0	10	10
55506310	16 x 1.5	13.0	13	10
55506320	16 x 1.5	15.8	16	10
55506330	20 x 1.5	15.8	16	10
55507050	20 x 1.5	18.5	18	10
55506341	20 x 1.5	20.0	20	10
55506340	20 x 1.5	21.2	21	10
55506351	25 x 1.5	25.0	25	10
55506350	25 x 1.5	28.5	28	10
55506360	32 x 1.5	34.5	34	10
55506370	40 x 1.5	42.5	42	2
55506380	50 x 1.5	42.5	42	2
55506390	50 x 1.5	54.5	54	2
55506400	63 x 1.5	54.5	54	2
55506470	63 x 1.5	67.2	67	2

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

類似製品

- SILVYN® FPAX-M ページを参照 [P160967]
- SILVYN® FPAX NPT ページを参照 [P364770]
- SILVYN® KSE-M ページを参照 [P26486]

アクセサリ

- SKINTOP® GMP-GL-M ページを参照 [P998]