



SILVYN® FPAG 90° PG



利点

- 90°エルボーにより容易に設置可能
- 迅速に組立可能
- 高抗張力
- シール
- 振動保護

適用範囲

- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- 強振動の用途

製品の特長

- 黒色、UV耐性および耐候性

- ドライバーで取外し可能

適合基準/認可

- ULファイル番号E308201

製品の構成

- PG接続ネジ
- 90°エルボー
- 本体
- 上部に一体型の包括的な組み合わせ部を装備

適合コンジット

- SILVYN® FPAS ページ [P1177]

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	認定 IEC EN 61386-23
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9005)、UV耐性
	材質 PA66 ハロゲンフリー
	保護等級 IP 66
	温度範囲 -50°C ~ +135°C

型番	PGサイズ	SILVYN® FPASに最適	ピース / PU
SILVYN® FPAG 90° PG黒			
55506715	7	10	10
55506725	9	13	10
55506735	11	16	10
55506745	13,5/1	16	10
55506755	13,5/2	18	10
55506815	13,5/3	21	10
55506765	16	21	10
55506775	21	28	10
55506785	29	34	10
55506795	36	42	1
55506805	48/1	54	1
55506825	48/2	67	1
SILVYN® FPAG 90° PG灰			
55506710	7	10	10
55506720	9	13	10
55506730	11	16	10
55506740	13,5/1	16	10
55506750	13,5/2	18	10
55506810	13,5/3	21	10
55506760	16	21	10
55506770	21	28	10
55506780	29	34	10
55506790	36	42	1
55506800	48/1	54	1
55506820	48/2	67	1

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

- SKINTOP® GMP-GL ページを参照 [P1073]