



## SKINDICHT® O-Ring Perbunan®メトリック

### 適用範囲

- ・グランドや同等部品の接続ネジで、油、埃、および水から確実にハウジングを密閉保護

### 注記

- ・コンバータSKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1.5の最適なシーリングには、厚さ1.5 mmのOリングを推奨します
- ・最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

### 技術データ

	<b>区分</b> ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: シールリング
	<b>製品の色</b> 黒
	<b>材質</b> NBR オゾンおよびUV耐性 シリコンフリー
	<b>温度範囲</b> -30°C ~ +100°C



型番	型指定/サイズ	内径Ø (mm)	ケーブル太さ (mm)	ピース / PU
<b>SKINDICHT® O-Ring NBR</b>				
53102001	M 12 x 1,5	9.0	1.5	100
53102000	M 12 x 2,0	9.0	2.0	100
53102010	M 16 x 2,0	13.0	2.0	100
53102021	M 20 x 1,5	17.0	1.5	100
53102020	M 20 x 2,0	17.0	2.0	100
53102030	M 25 x 2,0	22.0	2.0	100
53102040	M 32 x 2,0	28.0	2.0	50
53102050	M 40 x 2,0	36.0	2.0	50
53102060	M 50 x 2,0	46.0	2.0	25
53102070	M 63 x 2,0	57.0	2.0	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。