



SKINDICHT® SM-M / SKINDICHT® SM-PE-M



SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-PE-M

利点

SKINDICHT® SM-PE-M

- 絶縁層を剥離貫通する切れ刃により、最適なEMCコンタクトを保証
- アースおよびEMCアプリケーションで使用するためのすべてのメートルネジグランドに最適

適用範囲

SKINDICHT® SM-M

- グランドを対置させる必要がある場合、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用

SKINDICHT® SM-PE-M

- ラッカー塗布、酸化コーティング、または被覆粉コーティングされたハウジング

製品の構成

- DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
- DIN IEC 62444技術情報に準拠

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用ロックナット
	材質 ニッケルメッキ真鍮
	温度範囲 SKINDICHT® SM-M -70°C ~ +100°C SKINDICHT® SM-PE-M -40°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	厚さ(mm)	SWレンチサイズ mm	外径Ø (mm)	ピース / PU
<b>SKINDICHT® MINI取付けナット</b>					
52102998	MINI 6 x 1		10		50
52102997	MINI 8 x 1		13		50
52102999	MINI 10 x 1		17		50
<b>SKINDICHT® SM-M</b>					
52103000	M 12 x 1,5	3.0	15	16.5	100
52103010	M 16 x 1,5	3.0	19	20.9	100
52103020	M 20 x 1,5	3.5	24	26.4	100
52103030	M 25 x 1,5	4.0	30	33.0	100
52103040	M 32 x 1,5	4.0	36	39.6	100
52103050	M 40 x 1,5	5.0	46	50.6	50
52103060	M 50 x 1,5	5.0	60	65.0	50
52103070	M 63 x 1,5	5.0	70	77.0	25
52103071	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0	5
52103072	M 90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103073	M 110 x 2	12.0	124	135.0	1
<b>SKINDICHT® SM-PE-M</b>					
52103300	M 12 x 1,5	3.5	15	16.5	100
52103310	M 16 x 1,5	3.5	19	20.9	100
52103320	M 20 x 1,5	3.7	24	26.4	100
52103330	M 25 x 1,5	4.2	30	33.0	50
52103340	M 32 x 1,5	4.7	36	39.6	50
52103350	M 40 x 1,5	5.5	46	50.6	25
52103360	M 50 x 1,5	5.5	60	66.0	10
52103370	M 63 x 1,5	7.0	70	77.0	10
52103371	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0	5
52103372	M 90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103373	M 110 x 2	12.0	124	135.0	1

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。