



SKINDICHT® SM-PE-M



利点

- 絶縁層を剥離貫通する切れ刃により、最適なEMCコンタクトを保証
- アースおよびEMCアプリケーションで使用するすべてのメートルネジグランドに最適

適用範囲

- ラッカー塗布、酸化コーティング、または被覆粉コーティングされたハウジング

製品の構成

- DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
- DIN IEC 62444技術情報に準拠

技術データ

| | |
|--|---|
| | 区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用ロックナット |
| | 材質 ニッケルメッキ真鍮 |
| | 温度範囲 -40°C ~ +100°C |

| 型番 | 型指定/サイズ | 厚さ (mm) | SWレンチサイズ mm | 外径Ø (mm) | ピース / PU |
|---------------------------|------------|---------|-------------|----------|----------|
| SKINDICHT® SM-PE-M | | | | | |
| 52103300 | M 12 x 1,5 | 3.5 | 15 | 16.5 | 100 |
| 52103310 | M 16 x 1,5 | 3.5 | 19 | 20.9 | 100 |
| 52103320 | M 20 x 1,5 | 3.7 | 24 | 26.4 | 100 |
| 52103330 | M 25 x 1,5 | 4.2 | 30 | 33.0 | 50 |
| 52103340 | M 32 x 1,5 | 4.7 | 36 | 39.6 | 50 |
| 52103350 | M 40 x 1,5 | 5.5 | 46 | 50.6 | 25 |
| 52103360 | M 50 x 1,5 | 5.5 | 60 | 66.0 | 10 |
| 52103370 | M 63 x 1,5 | 7.0 | 70 | 77.0 | 10 |
| 52103371 | M 75 x 1,5 | 8.0 | 85 | 95.0 | 5 |
| 52103372 | M 90 x 2 | 10.0 | 102 | 114.0 | 1 |
| 52103373 | M 110 x 2 | 12.0 | 124 | 135.0 | 1 |

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。