



SKINTOP® BS



利点

- ・信頼性の高い屈曲保護および耐捻保護
- ・ケーブル保護
- ・機能的信頼性
- ・フレキシブルケーブルを保護

適用範囲

- ・通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
- ・携帯型デバイス
- ・ロボット産業
- ・照明および音響用途
- ・機械の可動部

適合基準/認可

- ・ULファイル番号E79903

製品の構成

- ・PG接続ネジ

注記

- ・適切なアクセサリについては、SKINTOP® PGアクセサリを参照してください
- ・取付けナットを使用:SKINTOP® GMP-GL
- ・さらに小さなケーブル断面をシールするための小型インサートを使用したバージョン、SKINTOP® BSRを特注可能提供

技術データ

区分	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
注意	取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
製品の色	シルバーグレー(RAL 7001) 黒(RAL 9005)、UV耐性
材質	本体: ポリアミド シール: CR
保護等級	IP 68 - 5 bar
温度範囲	-20°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
SKINTOP® BSシルバーグレー						
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	8.0	100
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	73.5	8.0	100
53015620	PG 11	4 - 10	22	86.0	8.0	100
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	98.0	9.0	50
53015640	PG 16	9 - 14	27	111.5	10.0	25
53015650	PG 21	13 - 18	33	129.0	11.0	25
SKINTOP® BS黒						
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	8.0	100
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	73.5	8.0	100
53015820	PG 11	4 - 10	22	86.0	8.0	100
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	98.0	9.0	50
53015840	PG 16	9 - 14	27	111.5	10.0	25
53015850	PG 21	13 - 18	33	129.0	11.0	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。