



SKINDICHT® SM / SKINDICHT® SM-PE



SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM-PE

利点

SKINDICHT® SM-PE

- 絶縁層を剥離貫通する切れ刃により、最適なEMCコンタクトを保証

適用範囲

SKINDICHT® SM

- グラントを対置させる必要がある場合、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用

SKINDICHT® SM-PE

- ラッカー塗布、酸化コーティング、または被覆粉コーティングされたハウジング

製品の構成

- PG接続ネジ

技術データ



区分

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用ロックナット



材質

ニッケルメッキ真鍮

型番	型指定/サイズ	高さ(mm)	SWレンチサイズ mm	対角寸法	ピース / PU
SKINDICHT® SM					
52003490	PG 7	2.8	15	16.6	100
52003500	PG 9	2.8	18	20	100
52003510	PG 11	3.0	21	23.5	100
52003520	PG 13,5	3.0	23	25.5	100
52003530	PG 16	3.0	26	29	100
52003540	PG 21	3.5	32	35.5	50
52003550	PG 29	4.0	41	45	50
52003560	PG 36	5.0	51	56	25
52003570	SM 42	5.0	60	65	25
52003580	PG 48	5.5	64	69	25
SKINDICHT® SM-PE					
52103200	PG 7	4.7	15		100
52103210	PG 9	4.7	18		100
52103220	PG 11	4.7	21		100
52103230	PG 13,5	4.7	23		100
52103240	PG 16	4.7	26		100
52103250	PG 21	5.2	32		50
52103260	PG 29	5.7	41		50
52103270	PG 36	6.7	51		50

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。