



SILVYN® US



利点

- 高抗張力
- 省スペース
- 振動保護
- 汎用

適用範囲

- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- SILVYN® FPS/FD-PU/FPS-EDU
- 機械工学
- プラントエンジニアリング

製品の特長

- コンパクト設計

製品の構成

- PG接続ネジ
- 六角カラー
- ネジ付きスリーブ
- シールエレメント
- キャップナット

適合コンジット

- SILVYN® AS ページ [P1192]
- SILVYN® FPS ページ [P1142]
- SILVYN® FPS-EDU ページ [P209569]
- SILVYN® FD-PU ページ [P1143]
- SILVYN® AS-P ページ [P1194]
- SILVYN® EDU-AS ページ [P1193]
- SILVYN® EMC AS-CU ページ [P114567]

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: 保護用 金属製ホース向けネジ接続
	材質 本体: ニッケルメッキ真鍮 シールリング: TPE
	保護等級 IP 40 (SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU付きの場合) IP 54 (SILVYN® FPS, FD-PU, FPS-EDU付きの場合) IP 65 (SILVYN® AS-P付きの場合)
	温度範囲 -40°C ~ +125°C

型番	PGサイズ	有効開口部(mm)	適切なコンジット公称サイズ	ピース / PU
SILVYN® US (SILVYN® AS用)				
55502661	7	6.5	10	50
55502662	9	10.0	14	50
55502663	11	12.5	17	50
55502664	13.5	14.5	19	50
55502665	16	16.0	21	50
55502666	21	21.5	27	25
55502667	29	29.0	36	20
55502668	36	38.0	45	20
55502669	48	49.0	56	10
SILVYN® US (SILVYN® AS-P用)				
55502671	7	6.0	10	50
55502672	9	8.5	14	50
55502673	11	11.5	17	50
55502674	13.5	13.5	19	50
55502675	16	15.5	21	50
55502676	21	20.5	27	25
55502677	29	27.5	36	20
55502678	36	36.5	45	20
55502679	48	47.5	56	10
SILVYN® US (SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU用)				
55502680	7	6.0	10	50
SILVYN® US (SILVYN® FPS-EDU用)				
55502689	9	8.5	14	50
55502682	11	11.5	17	50
55502683	13.5	13.5	19	50
55502684	16	15.5	21	50
55502685	21	20.5	27	25
55502694	29	27.5	36	20
55502687	36	36.5	45	20
55502688	48	47.5	56	10

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

- SKINDICHT® SM ページを参照 [P1101]