



EPIC®保護カバーH-A 3



EPIC®保護カバーH-A



EPIC®保護カバーH-B



製品の特長

EPIC®保護カバーH-A 3

- ・熱可塑性プラスチックおよび金属製の保護カバー、H-A 3ハウジング用
- ・マウンティングベースまたは壁へのネジ留め用ケーブルラグ付き留めひも
- ・ケーブル固定用可変ループ付き留めひも

EPIC®保護カバーH-A

- ・マウンティングベースまたは壁へのネジ留め用ケーブルラグ付き留めひも
- ・ケーブル固定用可変ループ付き留めひも
- ・熱可塑性プラスチック製の保護カバー、H-A 10、H-A 16、H-A 32、H-A 48ハウジング用

EPIC®保護カバーH-B

- ・マウンティングベースまたは壁へのネジ留め用ケーブルラグ付き留めひも
- ・ケーブル固定用可変ループ付き留めひも
- ・熱可塑性プラスチック製の保護カバー、H-B 6、H-B 10、H-B 16、H-B 24、H-B 32ハウジング用

技術データ

	区分
	ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
	ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けキャップ

型番	製品の説明	バージョン	ボルト	コードの固定	クランプ	材質	ピース / PU
H-A 3パネル取付ベース、表面実装ベース、オス型またはメス型インサート付きケーブルカブラーフード用							
10513000	H-A 3 MDBF-S	ハウジングH-A 3用、オス型インサート付き	2	圧着端子付き		金属	10
10513100	H-A 3 MDBF-B	ハウジングH-A 3用、メス型インサート付き	2	圧着端子付き		金属	10
H-A 3パネル取付ベース、表面実装ベース、オス型インサート付きケーブルカブラーフード用							
10430000	H-A 3 KDB-S	ハウジングH-A 3用、オス型インサート付き	2			プラスチック	10
10430400	H-A 3 KDBF-S	ハウジングH-A 3用、オス型インサート付き	2	圧着端子付き		プラスチック	10
H-A 3パネル取付ベース、表面実装ベース、メス型インサート付きケーブルカブラーフード用							
10430300	H-A 3 KDB-B	ハウジングH-A 3用、メス型インサート付き	2			プラスチック	10

型番	製品の説明	バージョン	ボルト	コードの固定	クランプ	材質	ピース / PU
10430100	H-A 3 KDBF-B	ハウジングH-A 3用、メス型インサート付き	2	圧着端子付き		プラスチック	10
ボルト付き(H-A 10-32パネル取付ベース、表面実装ベース、ケーブルカブラーフード用)							
10457700	H-A 10 KDB	ハウジングH-A 10用	2	-		プラスチック	5
10469700	H-A 16 KDB	ハウジングH-A 16用	2			プラスチック	5
10481700	H-A 32 KDB	ハウジングH-A 32用	4			プラスチック	5
10457500	H-A 10 KDBF	ハウジングH-A 10用	2	圧着端子付き		プラスチック	5
10469500	H-A 16 KDBF	ハウジングH-A 16用	2	圧着端子付き		プラスチック	5
10481500	H-A 32 KDBF	ハウジングH-A 32用	4	圧着端子付き		プラスチック	10
レバー付き、H-A 10-32フード用							
10457800	H-A 10 KDT	H-A 10フード用			2スナップインフック	プラスチック	5
10469800	H-A 16 KDT	H-A 16フード用			2スナップインフック	プラスチック	5
10481800	H-A 32 KDT	H-A 32フード用			4スナップインフック	プラスチック	5
10457600	H-A 10 KDTF	H-A 10フード用		ループ付き	2スナップインフック	プラスチック	5
10469600	H-A 16 KDTF	H-A 16フード用		ループ付き	2スナップインフック	プラスチック	5
10481600	H-A 32 KDT	H-A 32フード用		ループ付き	4スナップインフック	プラスチック	10
ボルト付き(H-B 6-24パネル取付ベース、表面実装ベース、ケーブルカブラーフード用)							
10015000	H-B 6 KDB	ハウジングH-B 6用	2	ループ付き		プラスチック	10
10047000	H-B 10 KDB	ハウジングH-B 10用	4	ループ付き		プラスチック	10
10087000	H-B 16 KDB	ハウジングH-B 16用	4	ループ付き		プラスチック	5
10118000	H-B 24 KDB	ハウジングH-B 24用	4	ループ付き		プラスチック	5
レバー付き、H-B 6-24フード(ボルト付き)用							
10016500	H-B 6 KDT	H-B 6フード用		ループ付き	シングルレバー	プラスチック	10
10048500	H-B 10 KDT	H-B 10フード用		ループ付き	ダブルレバー	プラスチック	10
10088500	H-B 16 KDT	H-B 16フード用		ループ付き	ダブルレバー	プラスチック	5
10119500	H-B 24 KDT	H-B 24フード用		ループ付き	ダブルレバー	プラスチック	5
ボルト付き(H-B 6-24フード(レバー付き)用)							
10015100	H-B 6 KDBP	H-B 6フード用	2	ループ付き		プラスチック	10
10047100	H-B 10 KDBP	H-B 10フード用	4	ループ付き		プラスチック	10
10087100	H-B 16 KDBP	H-B 16フード用	4	ループ付き		プラスチック	10
10118100	H-B 24 KDBP	H-B 24フード用	4	ループ付き		プラスチック	5
ボルト付き(H-B 10-32パネル取付ベース、表面実装ベース、ケーブルカブラーフード用)							
10048700	H-B 10 KDBF	ハウジングH-B 10用	2	ループ付き		プラスチック	10
10088700	H-B 16 KDBF	ハウジングH-B 16用	2	ループ付き		プラスチック	10
10118700	H-B 24 KDBF	ハウジングH-B 24用	2	ループ付き		プラスチック	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	ハウジングH-B 32/H-A 48用	4	ループ付き		プラスチック	10
レバー付き、H-B 10-24フード(ボルト付き)用							
10048600	H-B 10 KDTF	H-B 10フード用		ループ付き	シングルレバー	プラスチック	10
10088600	H-B 16 KDTF	H-B 16フード用		ループ付き	シングルレバー	プラスチック	10
10118600	H-B 24 KDTF	H-B 24フード用		ループ付き	シングルレバー	プラスチック	10

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。