



EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6_A

備考

- CAT.6_A認定 10Gbit/s対応
- 工具なしで設置



製品の特長

- 産業用イーサネットコネクタ(現地組立)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
- 10ギガビットイーサネット対応
- ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色
- マルチレベルリリース設定により、コネクタには直径5.0 mm~最大9.0 mmのケーブルを取り付けることができます。

- AWG27/7 -22/7の撚り線心およびAWG24/1- 22/1の単線に最適
- 産業用途での使用に最適
- カラーコードT568AまたはT568Bで対応可能

適合基準/認可

- 産業用イーサネットコネクタ(現地組立)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
- UL記載(E-ファイルE353543)

技術データ

区分
ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ

保護等級
IP 20

周囲温度(動作)
-40°C ~ +85°C

型番	型指定	最小外径(mm)	最大外径(mm)	最小線心径(mm)	最大線心径(mm)	AWG単線	AWG 7心	AWG 19心
T568A準拠のRJ45コネクタ								
21700600	EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC	5.0	9.0	1.00	1.6	24 - 22	27 - 22	
T568A準拠のRJ45コネクタ、19心線のケーブルに特に最適								
21700615	EPIC DATA ED-IE-AX-6-A-20-FD-FC	5.0	9.0	0.85	1.1	26 - 24	27 - 24	26*
T568B準拠のRJ45コネクタ								
21700601	EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FC	5.0	9.0	1.00	1.6	24 - 22	27 - 22	
T568B準拠のRJ45コネクタ、19心線のケーブルに特に最適								
21700616	EPIC DATA ED-IE-AX-6,-B-20-FD-FC	5.0	9.0	0.85	1.1	26 - 24	27 - 24	26*

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。
1つのプリスターに10ピース
19心ケーブルを使用する場合はLapp Groupによる承認が必要です。
認可ケーブル:2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD、CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK、2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD