



SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R

備考

- 市場で最も革新的なケーブル挿入システムにより、迅速かつ柔軟性の高い組立を実現。簡単にクリックイン - 左へ回して - 右へ回して - 終了。結果: 固定、中心合わせ、そしてストレーンリリーフされた取り付けをたった数秒で行い、最大限の保護等級を得ることが可能。



利点

SKINTOP® CLICK

- 部品が少なく、取付け止めナット不要
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
- 振動保護
- ネジ不要

SKINTOP® CLICK-R

- 特長については、SKINTOP® CLICKを参照してください。

- 太陽光アプリケーション
- 制御盤製造
- 測定、制御、電気用途
- 空調技術

SKINTOP® CLICK-R

- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

適合基準/認可

- ULファイル番号E79903

付属

- 付属: 分解工具

技術データ

- 区分**
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
- 製品の色**
シルバーグレー(RAL 7001)
ライトグレー(RAL 7035)
黒(RAL 9005)、UV耐性
- 材質**
本体: 特殊ポリアミド
シール: 特殊エラストマー
- 保護等級**
IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
- 温度範囲**
可動: -20 °C ~ +100 °C
固定設置: -40 °C ~ +100 °C

適用範囲

SKINTOP® CLICK

- オートメーションテクノロジー

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径F (mm)	M(穴(mm))	SW1/SW2 mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	壁の厚さ、S (mm)	ピース / PU
SKINTOP® CLICKライトグレー								
53112692	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112686	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112687	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112688	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 34.0	48.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112694	CLICK 32	11.0 - 21.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	55.0	8.0	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICKシルバーグレー								
53112921	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112876	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112877	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112878	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 34.0	48.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112922	CLICK 32	11.0 - 21.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	55.0	8.0	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK黒								
53112923	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112882	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112883	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112884	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 34.0	48.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112924	CLICK 32	11.0 - 21.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	55.0	8.0	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-Rライトグレー								
53112925	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112689	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112690	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112691	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 34.0	48.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112926	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	55.0	8.0	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-Rシルバーグレー								
53112927	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112879	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112880	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112881	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 34.0	48.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112928	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	55.0	8.0	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-R黒								
53112929	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112885	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8.0	1.0 - 4.0	50
53112886	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112887	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 34.0	48.5	8.0	1.0 - 4.0	25
53112931	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	55.0	8.0	1.0 - 4.0	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

SKINTOP® CLICK

- SKINTOP® DIX-M ページを参照 [P999]
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION ページを参照 [P1000]
- SKINTOP® SD-M ページを参照 [P1002]

- SKINTOP® SDV-M ATEX ページを参照 [P995]
- SKINTOP® DV-M ページを参照 [P1003]

SKINTOP® CLICK-R

- SKINTOP® SDVR-M ATEX ページを参照 [P996]