



## EPIC® H-D 1.6プレス加工圧着ピン

EPIC®角形コネクタのインサートおよびモジュール用



### 備考

- 高品質金メッキコンタクトまたは銀メッキコンタクトを選択可能
- ワイヤーおよび絶縁圧着の2つの圧着領域



### 適合工具

- 単一接点のための空圧式クリンピングマシン ページを参照 [P146467]
- シングルコンタクト用クリンピングツール ページを参照 [P146472]
- シングルコンタクトの圧着ダイ ページを参照 [P146469]
- ロケータ ページを参照 [P146470]
- 取り外しツール ページを参照 [P146471]

### 技術データ

区分  
ETIM 5.0 Class-ID: EC000796  
ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けコンタクト

| 型番           | 製品の説明          | コンタクトタイプ | 導体断面積(mm²)  | 表面 | 線剥き長さ(mm) | ピース / PU |
|--------------|----------------|----------|-------------|----|-----------|----------|
| <b>コンタクト</b> |                |          |             |    |           |          |
| 11241100     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | オス型      | 0.14 - 0.50 | Ag | 2.5 + 0.5 | 100      |
| 11231100     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | メス型      | 0.14 - 0.50 | Ag | 2.5 + 0.5 | 100      |
| 11221000     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | オス型      | 0.50 - 1.50 | Ag | 3.5 + 0.5 | 100      |
| 11236100     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | メス型      | 0.50 - 1.50 | Ag | 3.5 + 0.5 | 100      |
| 11223500     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | オス型      | 1.50 - 2.50 | Ag | 3.5 + 0.5 | 100      |
| 11228500     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | メス型      | 1.50 - 2.50 | Ag | 3.5 + 0.5 | 100      |
| 11243100     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | オス型      | 0.14 - 0.50 | Au | 2.5 + 0.5 | 100      |
| 11233100     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | メス型      | 0.14 - 0.50 | Au | 2.5 + 0.5 | 100      |
| 11221300     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | オス型      | 0.50 - 1.50 | Au | 3.5 + 0.5 | 100      |
| 11238100     | H-D 1.6型抜き圧着ピン | メス型      | 0.50 - 1.50 | Au | 3.5 + 0.5 | 100      |

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。