



EPIC® H-BE 2.5機械加工圧着ピン
EPIC®角形コネクタのインサートおよびモジュール用

i 備考

- 高品質金メッキコンタクトまたは銀メッキコンタクトを選択可能



適合インサート

- EPIC® H-EEインサート [G5321]

適合工具

- 単一接点のための空圧式クリンピングマシン ページを参照 [P146467]
- シングルコンタクト用クリンピングツール ページを参照 [P146472]
- シングルコンタクトの圧着ダイ ページを参照 [P146469]
- ロケータ ページを参照 [P146470]
- 取り外しツール ページを参照 [P146471]

技術データ

区分
ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けコンタクト

型番	製品の説明	コンタクトタイプ	導体断面積 (mm ²)	断面比	表面	線剥き長さ (mm)	ピース / PU
コンタクト							
11190000	H-BE 2.5機械加工エピン	オス型	0.50	0.0	Ag	7.4	100
11195000	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	0.50	0.0	Ag	7.4	100
11190100	H-BE 2.5機械加工エピン	オス型	0.75 - 1.00	1.0	Ag	7.4	100
11195100	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	0.75 - 1.00	1.0	Ag	7.4	100
11190200	H-BE 2.5機械加工エピン	オス型	1.50	2.0	Ag	7.4	100
11195200	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	1.50	2.0	Ag	7.4	100
11190300	H-BE 2.5機械加工エピン	オス型	2.50	3.0	Ag	7.4	100
11195300	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	2.50	3.0	Ag	7.4	100
11190400	H-BE 2.5機械加工エピン	オス型	4.00	0.0	Ag	7.4	100
11195400	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	4.00	0.0	Ag	7.4	100
11192000	H-BE 2.5機械加工エピン	オス型	0.50	0.0	Au	7.4	100
11197000	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	0.50	0.0	Au	7.4	100
11192100	H-BE 2.5機械加工エピン	オス型	0.75 - 1.00	1.0	Au	7.4	100
11197100	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	0.75 - 1.00	1.0	Au	7.4	100
11192200	H-BE 2.5機械加工エピン	オス型	1.50	2.0	Au	7.4	100
11197200	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	1.50	2.0	Au	7.4	100
11192300	H-BE 2.5機械加工エピン	ピン	2.50	3.0	Au	7.4	100
11197300	H-BE 2.5機械加工エピン	メス型	2.50	3.0	Au	7.4	100

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。