



SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

備考

- IP69認可を取得。高圧洗浄および温水での産業用機械に対する最も厳しい洗浄手順に耐えることが実証済みです。



利点

SKINTOP® ST-M

- 最大限の信頼性に対応する高油耐性
- 永続的な振動保護
- 幅広いクランプレンジ
- 最適なストレインリリーフ効果
- 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)

適用範囲

SKINTOP® ST-M

- 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
- 機械および装置製造業者
- 太陽光発電
- オートメーションテクノロジー
- オフショアプラットフォーム、装置、造船所

SKINTOP® STR-M

- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

適合基準/認可

- ULファイル番号E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95

製品の構成

- DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ

- DIN IEC 62444技術情報に準拠

注記

- 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください
- 取付けナットを使用:SKINTOP® GMP-GL-M
- SKINTOP® ST(R) M ISOタイプは極長の接続ネジを備えています
- SKINTOP® ST(R) M ISO、極長の接続ネジ付きのバージョン、表を参照、DNV認可なし

適合ケーブル

SKINTOP® STR-M

- IP 69アプリケーションには、次のケーブルを推奨します。
ÖLFLEX® ROBUST 200
H07RN8-F
H07RN-F

適合工具

SKINTOP® ST-M

- SKINMATIC® QUICK Set 1 ページを参照 [P1058]
- SKINMATIC® MH Set ページを参照 [P1059]
- SKINTOP® LOCATOR ページを参照 [P293669]
- SKINMATIC® RZ ページを参照 [P1063]

技術データ

区分
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

注意
SKINTOP® ST-M
取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
サイズ M 40 x 1.5 ~ M 63 x 1.5、Oリング付き
SKINTOP® STR-M
取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

製品の色
RAL
シルバーグレー(RAL 7001)
ライトグレー(RAL 7035)
黒(RAL 9005)、UV耐性

材質
本体: ポリアミド
シール: CR

試験
GGVS: TÜ.EGG.020-95

保護等級
IP
IP 68 - 5 bar
IP 69

温度範囲
温度範囲
固定設置: -40°C ~ +100°C
可動: -20°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
SKINTOP® ST-Mシルバーグレー						
53111000	M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0	100
53111010	M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0	100
53111020	M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0	100
53111030	M 25 x 1,5	8-17	30	40,0	10,0	50
53111040	M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0	25
53111050	M 40 x 1,5	16-28	46	52,0	10,0	10
53111060	M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0	5
53111070	M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0	5
SKINTOP® ST-M黒						
53111200	M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0	100
53111210	M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0	100
53111220	M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0	100
53111230	M 25 x 1,5	8-17	30	40,0	10,0	50
53111240	M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0	25
53111250	M 40 x 1,5	16-28	46	52,0	10,0	10
53111260	M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0	5
53111270	M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0	5
SKINTOP® ST-Mライトグレー						
53111400	M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0	100
53111410	M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0	100
53111420	M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0	100
53111430	M 25 x 1,5	8-17	30	40,0	10,0	50
53111440	M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0	25
53111450	M 40 x 1,5	16-28	46	52,0	10,0	10
53111460	M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0	5
53111470	M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0	5
SKINTOP® ST M ISOシルバーグレー (長いメトリック接続ネジ付き)						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5-8	19	40,0	12,0	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5-12	24	45,0	13,0	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9-14	27	47,0	13,0	50
SKINTOP® ST M ISO黒 (長いメトリック接続ネジ付き)						

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5-7	15	36.7	15.0	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5-12	24	45.0	13.0	100
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9-14	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® STR-Mシルバークレー						
53111100	M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111110	M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111120	M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111130	M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111140	M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111150	M 40 x 1,5	9-23	46	52.0	10.0	10
53111160	M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111170	M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR-M黒						
53111300	M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111310	M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111320	M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111330	M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111340	M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111350	M 40 x 1,5	9-23	46	52.0	10.0	10
53111360	M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111370	M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR-Mライトグレー						
53111500	M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111510	M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111520	M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111530	M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111540	M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111550	M 40 x 1,5	9-23	46	52.0	10.0	10
53111560	M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111570	M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR M ISOシルバークレー(長いメトリック接続ネジ付き)						
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2-6	19	40.0	12.0	100
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4-9	24	45.0	13.0	100
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6-12	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® STR M ISO黒(長いメトリック接続ネジ付き)						
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2-6	19	40.0	12.0	100
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4-9	24	45.0	13.0	100
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6-12	27	47.0	13.0	50

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

SKINTOP® ST-M

- SKINTOP® DIX-M ページを参照 [P999]
- SKINTOP® GMP-GL-M ページを参照 [P998]
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION ページを参照 [P1000]
- SKINTOP® SD-M ページを参照 [P1002]

- SKINTOP® SDV-M ATEX ページを参照 [P995]

- SKINTOP® DV-M ページを参照 [P1003]

SKINTOP® STR-M

- SKINTOP® GMP-GL-M ページを参照 [P998]
- SKINTOP® SD-M ページを参照 [P1002]
- SKINTOP® SDVR-M ATEX ページを参照 [P996]