



SKINTOP® GMP-GL-M



利点

- ・ガラスファイバー(機械的安定性が向上)
- ・スパナの支持面によりハウジングへの引っかかり傷が防止されます

適用範囲

- ・ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック

適合基準/認可

- ・ULファイル番号E79903

製品の構成

- ・DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
- ・DIN IEC 62444技術情報に準拠

注記

- ・UL認可済みのSKINTOP®ポリアミド製ケーブルグランドを使用する場合のみ、UL認可
- ・メートルネジSKINTOP®プラスチック製ケーブルグランド用に設計

技術データ

	<b>区分</b> ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
	ご希望により カラーなしで入手可能 (組立ツール用の表面なし)
	<b>製品の色</b> シルバーグレー(RAL 7001) ライトグレー(RAL 7035) 黒(RAL 9005)、UV耐性
	<b>材質</b> ポリアミド、ガラスファイバー強化
	<b>温度範囲</b> 固定設置: -40°C ~ +100°C 可動: -20 °C ~ +100 °C

型番	型指定/サイズ	SWレンチサイズ mm	ピース / PU
<b>SKINTOP® GMP-GL-Mシルバーグレー</b>			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
<b>SKINTOP® GMP-GL-M黒</b>			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
<b>SKINTOP® GMP-GL-Mライトグレー</b>			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。