

ST用19インチ中継ボックス



製品の特徴

- ・ 12~24本のファイバーに対応
- ・ 引き出し可能
- ・ 未実装
- ・ 最大4つの接続カートリッジ
- ・ 高さ: 1 RU
- ・ 寸法(W x H x D):
483 x 44.5 x 244 mm
- ・ 材質: 鋼板、1.5 mm
- ・ 色: ライトグレー(RAL 7035)

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001130
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーパッチパネル


型番	製品名	PU
小型中継ボックス		
CE9138	19インチ中継ボックス、12 ST用	1ピース
CE9139	19インチ中継ボックス、24 ST用	1ピース

他のタイプのコネクタを備えたより多くのファイバー用の接続箱に特注可能。カップリングとケーブルループを備えた組立済みバージョンも対応可能です。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ GOF DUPLEX Patchcord (514 ページ参照)
- ・ GOFアダプタ (517 ページ参照)
- ・ GOF SIMPLEX Pigtail (515 ページ参照)
- ・ 中継ボックス、壁付けラック用アクセサリ (520 ページ参照)

SC用19インチ中継ボックス



製品の特徴

- ・ 最大24本のファイバーに対応
- ・ 付属: 12 SC DUPLEX 穴付きフロントパネル
- ・ 引き出し可能
- ・ 未実装
- ・ 高さ: 1 RU
- ・ 材質: 鋼板、1.5 mm
- ・ 色: ライトグレー(RAL 7035)

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001130
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーパッチパネル

型番	製品名	PU
小型中継ボックス		
CE9135	19インチ中継ボックス、SC用	1ピース

他のタイプのコネクタを備えたより多くのファイバー用の接続箱に特注可能。カップリングとケーブルループを備えた組立済みバージョンも対応可能です。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ GOF DUPLEX Patchcord (514 ページ参照)
- ・ GOFアダプタ (517 ページ参照)
- ・ GOF SIMPLEX Pigtail (515 ページ参照)
- ・ 中継ボックス、壁付けラック用アクセサリ (520 ページ参照)


小型中継ボックス

製品の特徴

- ・ パネル取付
- ・ ロック可能
- ・ 最大容量は中継カートリッジ8個または中継カートリッジ4個のディストリビューションプレート1枚
- ・ 8 STカップリング用ディストリビューションプレート付属
- ・ 4 SC DUPLEX カップリング用ディストリビューションプレート付属
- ・ 寸法(W x H x D):
265 x 150 x 55 mm
- ・ 色: ライトグレー(RAL 7035)

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001130
	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバークネクサリ
	ファイバークネクサリ



型番	製品名	PU
小型中継ボックス CE9147	小型中継ボックス	1ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ GOF DUPLEX Patchcord (514 ページ参照)
- ・ GOFアダプタ (517 ページ参照)
- ・ GOF SIMPLEX Pigtail (515 ページ参照)
- ・ 中継ボックス、壁付けラック用アクセサリ (520 ページ参照)

製品の特徴

- ・ パネル取付
- ・ ロック可能
- ・ 最大容量は中継カートリッジ8個または中継カートリッジ4個のディストリビューションプレート1枚
- ・ ミニ壁付けラック用アクセサリ: - 24 ST カップリング用分岐プレート - 24 SC SIMPLEX カップリング用分岐プレート - 12 SC DUPLEX カップリング用分岐プレート
- ・ 寸法(W x H x D):
320 x 280 x 54 mm
- ・ 色: ライトグレー(RAL 7035)

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001130
	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバークネクサリ
	ファイバークネクサリ

ミニ壁付けラック




型番	製品名	PU
ミニ壁付けラック CE9150	ミニ壁付けラック	1ピース
ミニ壁付けラック用アクセサリ		
CE9151	24 x STカプラー用分配プレート	1ピース
CE9152	24 x SC SIMPLEX カプラー用分配プレート	1ピース
CE9153	12 x SC DUPLEX カプラー用分配プレート	1ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ GOF DUPLEX Patchcord (514 ページ参照)
- ・ GOFアダプタ (517 ページ参照)
- ・ GOF SIMPLEX Pigtail (515 ページ参照)
- ・ 中継ボックス、壁付けラック用アクセサリ (520 ページ参照)

中継ボックス、壁付けラック用アクセサリ



製品の特徴

- ・ 最大2つのスプライス保護ホルダー用のスプライシングカセット
- ・ スプライシングカートリッジ用カバー
- ・ 12重スプライス保護ホルダー
- ・ ANTスプライシング装置用のスプライス保護スリーブ
- ・ 閉止キャップ(E2000カップリングの代替)
- ・ 閉止キャップ(STカップリングの代替)
- ・ ダミーキャップ(SC DUPLEX カップリングの代替)

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001123
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: スプライス保護

型番	製品名	PU
中継ボックス、壁付けラック用アクセサリ		
CE9914	最大2つのスプライス保護ホルダー用のスプライシングカセット	1ピース
CE9914D	スプライシングカートリッジ用カバー	1ピース
CE9916	12重スプライス保護ホルダー	1ピース
CE9913	ANTスプライシング装置用のスプライス保護スリーブ	15ピース
CE9917	閉止キャップ(E2000カップリングの代替)	10ピース
CE9918	閉止キャップ(STカップリングの代替)	10ピース
CE9919	閉止キャップ(SC DUPLEX カップリングの代替)	10ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ GOF DUPLEX Patchcord (514 ページ参照)
- ・ GOF SIMPLEX Pigtail (515 ページ参照)
- ・ GOFアダプタ (517 ページ参照)
- ・ Ty-Grip®FOL / FOケーブルタイ (1046 ページ参照)