




FLEXIMARK® ラベル LMB



備考

- ・ FLEXIMARK®サンプルバッグ入り (型番 M32511)

利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 両側に印刷可能

適用範囲

- ・ スナップオンタイプ用カラー、クローズタイプ用カラーおよびケーブルタイ用カラーに適したラベルに最適 (「Character holders およびアクセサリ」セクションを参照)

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

付属

- ・ ミシン目付きDIN A5ラベルシート

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



ご希望により

熱転写プリンタ(TMB)用ロールとしても使用可能



製品の色

黄/白 (両面印刷可能)



材質

ハロゲンフリーポリエステル
厚さ: 0.175 mm



温度範囲

-40°C~+125°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK® ラベル LMB					
83254680	FLEXIMARK® ラベル LMB 30-4.6 YEWH(黄/白)	黄/白	4.6 x 30.0	480	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ


- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®カラー(スナップオン用) (960 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®カラー(クローズ用) (960 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用) (960 ページ参照)



FLEXIMARK® Flexiprint LF

備考

- ・ LF1、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M3251010)



利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 設置が簡単

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 光ファイバーケーブルのマーキング
- ・ 接続前のマーキング
- ・ ケーブル断面積が16.00 mm²を超える場合は、ケーブルタイを使用してシングルマーカータ取付けられます。

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンタで最適な印刷が可能
- ・ 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字

付属

- ・ 1つのラベルシートは、サイズに応じて20-60のミシン目付きマーカで構成
- ・ シート寸法: 80~100mm x 210mm

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
RAL	製品の色 黄、白 特注可能: 緑、青、赤
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C

型番	製品名	色	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	電線サイズ (mm ²)	PUごとのマーカ数	PU
小型パッケージ(10枚)										
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	黄	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	600	1
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	黄	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	600	1
83254447	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	黄	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	300	1
83254470	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	黄	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	600	1
83254487	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	黄	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	300	1
83254510	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	黄	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	300	1
83254530	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	黄	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	200	1
83254416	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	白	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	600	1
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	白	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	600	1
83254448	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	白	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	300	1
83254476	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	白	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	600	1
83254488	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	白	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	300	1
83254516	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	白	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	300	1
83254536	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	白	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	200	1
大型パッケージ(75枚)										
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75	黄	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4500	1
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	黄	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4500	1
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	黄	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	2250	1
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	黄	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4500	1
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	黄	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	2250	1
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	黄	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	4500	1
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	黄	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1500	1
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	白	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4500	1
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	白	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4500	1
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	白	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	2250	1
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	白	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4500	1
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	白	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	2250	1
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	白	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	4500	1
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	白	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1500	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® Flexiprint TF (949 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)