




8

FLEXIMARK® マーキングシステム

長期間にわたってマーキングが必要な場合、そのソリューションはFLEXIMARK®です。この高度なシステムにより、制御盤内部全体を明確に把握することが可能になりました。手作業でのマーキングのための単純なラベルから電子マーキングまで、FLEXIMARK®のラインナップでは長期間の使用が保証されます。

適用範囲

- ・ 制御盤製造
- ・ 自動化技術
- ・ 産業用機械およびプラントエンジニアリング
- ・ 再生可能エネルギー
- ・ ケーブルを使用するすべての場所

FLEXIMARK®カスタマイズマーキング

FLEXIMARK® FCC

FLEXIMARK®ステンレス鋼FCC	933
FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング FCC	934
FLEXIMARK® ケーブルマーキング FCC	935
FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ FCC	936
FLEXIMARK® 収縮マーク FCC	937
FLEXIMARK® Flexiprint FCC	938

FLEXIMARK®レーザープリンタシステムラベル

ケーブルおよびシングルコアのマーキング

FLEXIMARK®ラッピングラベル LCK	939
FLEXIMARK® ケーブルラベル LFL	940
FLEXIMARK® Flexilabel LFL	941
FLEXIMARK® ラベル LMB	942
FLEXIMARK® Flexiprint LF	943
コンポーネントマーキング	
FLEXIMARK® LAラベル	944

FLEXIMARK®熱転写印刷ラベル

ケーブルおよびシングルコアのマーキング

FLEXIMARK® ラッピングラベル TCK	945
FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング	946
FLEXIMARK® 編成済み収縮チューブ	947
FLEXIMARK®熱収縮チューブ	948
FLEXIMARK® Flexiprint TF	949
コンポーネントマーキング	
FLEXIMARK® TAラベルマーキング	950
FLEXIMARK® TAフォームマーキング	951
FLEXIMARK® TAフォームマーキング(ロールタイプ)	951
FLEXIMARK® Software 10.0	952

FLEXIMARK®ソフトウェアおよびプリンタ

印刷システム

FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4*	953
FLEXIMARK®リボンSQUIXおよびEOS4*	954

電子ラベルプリンタ

電子ラベルプリンタ

DYMO® Industry Rhino Pro 4200	955
DYMO® XTL 300 / 500	956

FLEXIMARK® Character holders およびアクセサリ

Character holders

FLEXIMARK®Character holders PTE	957
FLEXIMARK®Character holders PTEF / CAB	958
FLEXIMARK®Character holders PGS	959
FLEXIMARK®カラー(スナップオン用)	960
FLEXIMARK®カラー(クローズ用)	960
FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用)	960
WM BWブランクケーブルマーカー	961
FLEXIMARK®パンチ FL52ERA	961

Character holders 付きケーブルタイ

KMKラベルホルダー	962
ETBラベルホルダー	962

FLEXIMARK®文字/ナンバリング

ステンレス鋼のマーキングシステム

FLEXIMARK®ステンレス製キット	963
FLEXIMARK® MR(ステンレス製)	964
FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製)	965

マーキングリング

マーキングリングPA	966
マーキングリングPC	968
マーキングリングPliosnap	970

エンボス機




手動エンボス機

M1011手動エンボス機	973
SP金属印刷	974



対象	方法	カスタマイズシステム		ベーシックシステム	
		特注可能		各環境に対応する既製品	
ケーブルおよび電線	電線取り付け後	 ステンレス鋼FCC 933		 NMおよびMR (ステンレス製) 964/965 M1011 手動エンボス機 973	
		 ポリウレタンケーブルマーキング FCC 934		 マーキングリングPC 968	
	電線取り付け前	 ケーブルマーキングFCC 935		 DYMO® 携帯型プリンタ 955/956	
		 編成済み収縮チューブFCC 936		 マーキングリングPA 966	
部品	デバイスマーキング	 Flexiprint FCC 938			
		 収縮マークFCC 937			
アクセサリ		 刻印銘板FCC		 DYMO® 携帯型プリンタ 955/956	
		 ステンレス鋼マーキングFCC 933			
		 Character holders およびカラー 957-960		 パンチ FL52ERA 961	
		 LSスチール製ケーブルタイ 1047		 スチールガン HT 338 1049	

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。DYMO®は、SANForD GmbHの登録商標です。

データマーキング	
オフィス用レーザープリンタ  ラッピングラベルLCK 939  ケーブルラベルLFL 940  Flexilabel LFL 941  ラベルLMB 942	サーマルプリンタ  ラッピングラベルTCK 945  ポリウレタンケーブルマーキング 946  Flexilabel TFL  ラベルTMB  Flexiprint LF 943  編成済み収縮チューブ 947  Flexiprint TF 949  収縮マーク 948  LAラベル 944  TAラベル 950  ラベルTAフォーム 951 FLEXIMARK® Software10.0 ・お客様独自のラベルとサインを印刷可能 ・Excelファイルを使用 ・バーコードとシーケンスを印刷可能 952  熱転写式プリンタ 953 

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

FLEXIMARK® FCC

カスタマイズマーキング



カスタマイズマーキングは、仕分けされた状態で発送され、すぐに取付が可能です。

利点:

- ・ 印刷サービス込みの価格
- ・ 時間の節約
- ・ 注文最小数量なし
- ・ 1行または2行の印刷が可能

ARTICLE NUMBER:		
LENGTH (in mm):		
TEXT ROW 1	TEXT ROW 2	AMOUNT

注文手順:

1. 各銘板のテキスト情報と数量を記載したExcelファイルを作成してください(テンプレートはこちらからご利用いただけます。
www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html)。
2. Excelファイルとご注文を共にカスタマサービスにお送りください。

取扱中の各種ラベル:



FLEXIMARK® ステンレス鋼FCC




FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング FCC



FLEXIMARK® 収縮マークFCC



FLEXIMARK® ケーブルマーキングFCC



FLEXIMARK® Flexiprint FCC



FLEXIMARK® 編成済み収縮チューブFCC


写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



FLEXIMARK®ステンレス鋼FCC

備考

- ・ FLEXIMARK®サンプルバッグ入り (型番 M32511)



利点

- ・ 耐酸性
- ・ 優れた化学薬品耐性
- ・ 耐熱性
- ・ 超高耐久性

適用範囲

- ・ 過酷な環境の影響および極端な気象条件への耐性
- ・ 鉄道産業、食品産業、風力産業、石油ガス産業

適合基準/認可

- ・ Achilles JQS認定

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします (印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

- ・ マーカーの長さは文字数によって異なります
- ・ すべての文字が大文字で印刷されています。
- ・ 「number of characters(文字数)」の列は1行の文字数を示します (2行エンボスの最大文字数は30、つまり1行当たり最大15文字)

付属

- ・ 1 PU= 1 マーカー、最低購入数量はありません
- ・ マーカーは納品前に仕分けされます
- ・ 型番83251406、83251456、83251426、83251468に付属するケーブルタイ: ステンレス製ケーブルタイLS 4.6-200 (型番61812950)

適合工具

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
	寸法 文字の高さ: 4.2 mm 2文字間の間隔: 約 1 mm 取付穴の穴径: 3.2 mm ケーブルタイ幅: 最大 7.9 mm
	注記 Blankoバージョンの型番83251575および83251576
	備考 使用可能な文字: A-Ü 0-9 - + / . : , = アース記号
	材質 耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)
	温度範囲 -80°C ~ +500°C

型番	製品名	高さ(mm)	製品の構成	文字数	PUごとのマーカー数
1つのラインエンボス/ケーブルタイブラケットあり					
83251406	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC FCC LS200 0-15	9.9	ケーブルタイ付き	0-15	1
83251456	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC FCC LS 16-25	9.9	ケーブルタイ付き	16-25	1
83251402	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC FCC 0-15	9.9	ケーブルタイなし	0-15	1
83251454	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC FCC 16-25	9.9	ケーブルタイなし	16-25	1
1つのラインエンボス/ネジ穴あり					
83251450	FLEXIMARK®ステンレス鋼SM FCC 0-15	9.9	ネジ穴付き	0-15	1
83251478	FLEXIMARK®ステンレス鋼SM FCC 16-25	9.9	ネジ穴付き	16-25	1
2つのラインエンボス/ケーブルタイブラケットあり					
83251426	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC2R FCC LS 0-15	13.9	ケーブルタイ付き	0-15	1
83251468	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC2R FCC LS 16-25	13.9	ケーブルタイ付き	16-25	1
83251422	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC2R FCC 0-15	13.9	ケーブルタイなし	0-15	1
83251466	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC2R FCC 16-25	13.9	ケーブルタイなし	16-25	1
2つのラインエンボス/ネジ穴あり					
83251451	FLEXIMARK®ステンレス鋼SM2R FCC 0-15	13.9	ネジ穴付き	0-15	1
83251479	FLEXIMARK®ステンレス鋼SM2R FCC 16-25	13.9	ネジ穴付き	16-25	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
製品ページ"SP Metalprint"にブランクマーカーが見つかることがあります (型番83251575および83251576)。

類似製品

- ・ FLEXIMARK®ステンレス製キット (963 ページ参照)
- ・ M1011手動エンボス機 (973 ページ参照)
- ・ SP金属印刷 (974 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)



FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング FCC



備考

- ・ PUR 60x10、FLEXIMARK®サンプルバッグと同梱 (製品番号M3251010) に付属

利点

- ・ 優れたUV耐性
- ・ 優れた耐薬品性
- ・ 高柔軟性の材質
- ・ 加水分解および微生物耐性

適用範囲

- ・ マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)
- ・ プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます

適合基準/認可

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性
- ・ MIL 81531およびMIL-STD-202G

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれています)。
- ・ 1行または2行の印刷が可能
- ・ テキストの長さはラベルのサイズと可読性に依存します。通常、文字数制限はありません。
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信してください。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

付属

- ・ 1 PU= 1 マーカー、最低購入数量はありません

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
RAL	製品の色 標準は黒の文字です(黒のラベル: 白の文字)
	材質 ハロゲンフリーポリウレタン
	温度範囲 -50°C~+100°C 短期間の+125°Cの温度耐性

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	PUごとのマーカー数
中央固定 (ケーブルタイ x1)				
83255364	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 23x30 YE (黄) Diamond FCC	黄	20.0 x 30.0	1
83255369	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 20x30 WH (白) Diamond FCC	白	20.0 x 30.0	1
左固定 (ケーブルタイ x1)				
83255366	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 55x12 YE (黄) FCC	黄	55.0 x 12.0	1
83255371	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 55x12 WH (白) FCC	白	55.0 x 12.0	1
両側固定 (ケーブルタイ x2)				
83255365	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 35x10 YE (黄) FCC	黄	35.0 x 10.0	1
61800391	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 YE(黄) FCC	黄	60.0 x 10.0	1
61800392	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 YE(黄) FCC	黄	75.0 x 15.0	1
61800393	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 YE(黄) FCC	黄	75.0 x 25.0	1
83255368	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 100x60 YE (黄) FCC	黄	100.0 x 60.0	1
83255370	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 35x10 WH (白) FCC	白	35.0 x 10.0	1
61800394	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 WH(白) FCC	白	60.0 x 10.0	1
61800395	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 WH(白) FCC	白	75.0 x 15.0	1
61800396	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 WH(白) FCC	白	75.0 x 25.0	1
83255372	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 100x60 WH (白) FCC	白	100.0 x 60.0	1
61800397	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 RD(赤) FCC	赤	60.0 x 10.0	1
61800398	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 RD(赤) FCC	赤	75.0 x 15.0	1
61800399	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 RD(赤) FCC	赤	75.0 x 25.0	1
61800400	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 OG(橙) FCC	橙	60.0 x 10.0	1
61800401	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 OG(橙) FCC	橙	75.0 x 15.0	1
61800402	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 OG(橙) FCC	橙	75.0 x 25.0	1
61800403	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 BU(青) FCC	青	60.0 x 10.0	1
61800404	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 BU(青) FCC	青	75.0 x 15.0	1
61800412	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 BU(青) FCC	青	75.0 x 25.0	1
61800406	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 BK(黒) FCC	黒	60.0 x 10.0	1
61800407	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 BK(黒) FCC	黒	75.0 x 15.0	1
61800413	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 BK(黒) FCC	黒	75.0 x 25.0	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング (946 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)



FLEXIMARK® ケーブルマーキング FCC



利点

- ・ 時間のかかる準備や設置作業が不要
- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 1行または2行の印刷が可能
- ・ テキストの長さはラベルのサイズと可読性に依存します。通常、文字数制限はありません。
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

付属

- ・ マーキングは、FLEXIMARK® Character holders PTEF、印刷されたFLEXIMARK®プラスチック製マーカー(非ハロゲンフリー)またはFlexilabel LFL(ハロゲンフリー)、および2つの標準ケーブルタイ(PA 6.6 (黒))で構成されます
- ・ マーカー(ケーブルタイを含む)は納品前に組み立てられます
- ・ 1 PU= 1マーカー、最低購入数量はありません

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	寸法 テキストの長さ: 35 mm プレートの長さ: 50 mm
	注記 標準ケーブルタイ: 黒(142, x 2.4 mm)
RAL	製品の色 標準色: 黄地または白地の背景に黒印字 緑、青、赤でも製作可能
	材質 Character holders: ハロゲンフリー-PE ラベル: 非ハロゲンフリー-PVCまたはハロゲンポリエステル(LFLバージョン)
	温度範囲 -30°C~+70°C

型番	製品名	色	高さ(mm)	PUごとのマーカー数
黄のPVCマーカー(非ハロゲンフリー)				
83251300	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 6 YE(黄)	黄	6.0	1
83251320	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 9.5 YE(黄)	黄	9.5	1
83251350	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 19 YE(黄)	黄	19.0	1
ポリエステル製の黄のLFLラベル(ハロゲンフリー)				
83274670	FLEXIMARK®ケーブルマーキングLFL 9.5-35 YE(黄) FCC	黄	9.5	1
白のPVCマーカー(非ハロゲンフリー)				
83251301	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 6 WH(白)	白	6.0	1
83251321	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 9.5 WH(白)	白	9.5	1
83251351	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 19 WH(白)	白	19.0	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Flexilabel LFL (941 ページ参照)



FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC



利点

- ・ ハロゲンフリー収縮チューブ、テキストのカスタマイズ
- ・ マーキングリングと比較した利点: 各文字をその都度取り付ける必要はなく、シリーズ全体を注文して一度に取り付けることができます。
- ・ 所定の長さにカット済み

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 接続前のマーキング

注記

- ・ マーカ―はご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれています)。
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカ―の番号と該当するテキスト

付属

- ・ 1 PU= 1 マーカ―、最低購入数量はありません

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	ご希望により 収縮率が3:1のバージョンでも使用可能(非ハロゲンフリー、UL 224認可)
	製品の色 黄
	材質 ポリオレフィン(ハロゲンフリー) 収縮率:2:1
	温度範囲 -30°C~+105°C 収縮温度: +90°C

型番	製品名	色	収縮可能範囲(mm)	長さ(mm)	PUごとのマーカ―数
FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC					
83280249	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-12.5 YE(黄)	黄	1.2 - 2.4	12	1
83280252	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/0.8-16.6 YE(黄)	黄	1.2 - 2.4	16	1
83255385	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-25 YE(黄)	黄	1.2 - 2.4	25	1
83280250	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-12.5 YE(黄)	黄	1.6 - 3.2	12	1
83280253	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-12.5 YE(黄)	黄	1.6 - 3.2	16	1
83255386	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-25 YE(黄)	黄	1.6 - 3.2	25	1
83280251	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/1.6- 12.5 YE(黄)	黄	2.4 - 4.8	12	1
83280254	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/1.6-16.6 YE(黄)	黄	2.4 - 4.8	16	1
83255387	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/2.4-25 WH(白)	白	2.4 - 4.8	25	1
83255388	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-12.5WH(白)	白	1.2 - 2.4	12	1
83255389	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-16.6 WH(白)	白	1.2 - 2.4	16	1
83255390	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-25 WH(白)	白	1.2 - 2.4	25	1
83255391	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-12.5 WH(白)	白	1.6 - 3.2	12	1
83255392	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-16.6 WH(白)	白	1.6 - 3.2	16	1
83255393	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-25 WH(白)	白	1.6 - 3.2	25	1
83255394	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/2.4-12.5 WH(白)	白	2.4 - 4.8	12	1
83255395	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/2.4-16.6 WH(白)	白	2.4 - 4.8	16	1
83255396	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/2.4-25 WH(白)	白	2.4 - 4.8	25	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® 編成済み収縮チューブ (947 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® 収縮マーク FCC (937 ページ参照)



FLEXIMARK® 収縮マーク FCC

備考

- ・ 収縮マーク FK 12,7 RD 5-7
、FLEXIMARK®サンプルバッグ (製品番号M3251010) に付属



利点

- ・ 顧客仕様準拠の収縮チューブセグメントのカスタマイズ印刷
- ・ ケーブル絶縁の保護

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用
- ・ 狭い場所での使用
- ・ 鉄道や風力産業用など

適合基準/認可

- ・ 難燃性 (ASTM D635-HB準拠)

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします (印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 1行または2行の印刷が可能
- ・ ご注文時にご希望の文字の色や、納品形態 (ミシン目または裁断、長さ)、その他の要件 (テキストの位置揃えなど) をご指定ください

- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

付属

- ・ 1 PU = 1 マーカー、最低購入数量はありません
- ・ 切り取り済みピースまたは1ピース (ミシン目付き) で発送

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
RAL	製品の色 黒 青、赤、黄、白も対応可能
	材質 ポリオレフィン
	収縮率 2:1
	温度範囲 -55°C ~ +125°C

型番	製品名	色	収縮前Ø (mm)	収縮後Ø (mm)	文字数	PUごとのマーカー数
FLEXIMARK® 収縮マーク FCC						
83280029	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 3.2 BK (黒)	黒	3.2	1.6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 3.2 BK (黒)	黒	3.2	1.6	8-12	1
83280031	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 3.2 BK (黒)	黒	3.2	1.6	13-17	1
83280032	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 4.8 BK (黒)	黒	4.8	2.4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 4.8 BK (黒)	黒	4.8	2.4	8-12	1
83280034	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 4.8 BK (黒)	黒	4.8	2.4	13-17	1
83280035	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 6.4 BK (黒)	黒	6.4	3.2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 6.4 BK (黒)	黒	6.4	3.2	8-12	1
83280037	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 6.4 BK (黒)	黒	6.4	3.2	13-17	1
83280038	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 9.5 BK (黒)	黒	9.5	4.75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 9.5 BK (黒)	黒	9.5	4.75	8-12	1
83280040	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 9.5 BK (黒)	黒	9.5	4.75	13-17	1
83280041	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 12.7 BK (黒)	黒	12.7	6.35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 12.7 BK (黒)	黒	12.7	6.35	8-12	1
83280043	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 12.7 BK (黒)	黒	12.7	6.35	13-17	1
83280044	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 19.1 BK (黒)	黒	19.1	9.55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 19.1 BK (黒)	黒	19.1	9.55	8-12	1
83280046	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 19.1 BK (黒)	黒	19.1	9.55	13-17	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品


- ・ FLEXIMARK®熱収縮チューブ (948 ページ参照)

アクセサリ

- ・ HG 2320ヒートガン (1036 ページ参照)



FLEXIMARK® Flexiprint FCC



利点

- ・ カスタマイズされた各種サイズの印刷ラベル
- ・ 設置が簡単
- ・ 紫外線放射への耐性

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 接続前のマーキング
- ・ 光ファイバーケーブルのマーキング

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

付属

- ・ 1 PU= 1 マーカー、最低購入数量はありません

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



製品の色

白
黄、緑、青、赤でも製作可能



材質

ハロゲンフリーポリエステル
厚さ: 0.175 mm



温度範囲

-40°C~+125°C

型番	製品名	色	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	電線サイズ (mm²)	PUことのマーカー数
FLEXIMARK® Flexiprint FCC									
83251100	FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC	黄	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251110	FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC	黄	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251160	FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC	黄	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251120	FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC	黄	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251170	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC	黄	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251130	FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC	黄	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251140	FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC	黄	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	白	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	白	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251161	FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC	白	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	白	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251171	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC	白	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	白	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	白	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251102	FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC	緑	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251112	FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC	緑	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251162	FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC	緑	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251122	FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC	緑	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251172	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC	緑	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251132	FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC	緑	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251142	FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC	緑	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251103	FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC	青	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251113	FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC	青	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251163	FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC	青	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251123	FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC	青	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251173	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC	青	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251133	FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC	青	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251143	FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC	青	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251104	FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC	赤	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251114	FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC	赤	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251164	FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC	赤	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251124	FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC	赤	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251174	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC	赤	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251134	FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC	赤	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251144	FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC	赤	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® Flexiprint TF (949 ページ参照)

- ・ FLEXIMARK® Flexiprint LF (943 ページ参照)



FLEXIMARK®ラッピングラベル LCK

備考

- ・ LCK 32 YE、FLEXIMARK®サンプルパッケージに同梱(型番 M3251010)



利点

- ・ ケーブルの周囲を透明なフィルムで包み、印刷部分の上に貼り付け、摩耗、汚染、溶剤から印刷を保護します。
- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ タイトな被覆、省スペース

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

付属

- ・ 10または100枚のミシン目付きDIN A4ラベルシート (選択した梱包サイズにより異なる)

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
	接着剤 アクリル系永久接着剤
RAL	製品の色 黄、白
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.025 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C 最低接着温度: +10°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	ラベリング面(mm)	ケーブル外径 Ø (mm)	PUごとのマーカ数	PU
小型パッケージ(10枚)							
83256142	FLEXIMARK®ラベルLCK 32 YE(黄)	黄	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	1
83256144	FLEXIMARK®ラベルLCK 35 YE(黄)	黄	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	1
83256146	FLEXIMARK®ラベルLCK 40 YE(黄)	黄	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	1
83256148	FLEXIMARK®ラベルLCK 45 YE(黄)	黄	25.5 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	1
83256161	FLEXIMARK®ラベルLCK 48 YE(黄)	黄	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	1
83256150	FLEXIMARK®ラベルLCK 60 YE(黄)	黄	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	1
83256152	FLEXIMARK®ラベルLCK 65 YE(黄)	黄	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	1
83256154	FLEXIMARK®ラベルLCK 70 YE(黄)	黄	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	1
83256143	FLEXIMARK®ラベルLCK 32 WH(白)	白	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	1
83256145	FLEXIMARK®ラベルLCK 35 WH(白)	白	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	1
83256147	FLEXIMARK®ラベルLCK 40 WH(白)	白	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	1
83256149	FLEXIMARK®ラベルLCK 45 WH(白)	白	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	1
83256160	FLEXIMARK®ラベルLCK 48 WH(白)	白	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	1
83256151	FLEXIMARK®ラベルLCK 60 WH(白)	白	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	1
83256153	FLEXIMARK®ラベルLCK 65 WH(白)	白	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	1
83256155	FLEXIMARK®ラベルLCK 70 WH(白)	白	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	1
大型パッケージ(100枚)							
83256542	FLEXIMARK®ラベルLCK 32 YE(黄) -100	黄	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	6400	1
83256544	FLEXIMARK®ラベルLCK 35 YE(黄) -100	黄	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	4000	1
83256546	FLEXIMARK®ラベルLCK 40 YE(黄) -100	黄	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	2400	1
83256548	FLEXIMARK®ラベルLCK 45 YE(黄) -100	黄	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	1600	1
83256550	FLEXIMARK®ラベルLCK 60 YE(黄) -100	黄	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	2000	1
83256552	FLEXIMARK®ラベルLCK 65 YE(黄) -100	黄	50.0 x 95.0	50 x 25	8 - 21	1200	1
83256554	FLEXIMARK®ラベルLCK 70 YE(黄) -100	黄	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	800	1
83256543	FLEXIMARK®ラベルLCK 32 WH(白) -100	白	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	6400	1
83256545	FLEXIMARK®ラベルLCK 35 WH(白) -100	白	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	4000	1
83256547	FLEXIMARK®ラベルLCK 40 WH(白) -100	白	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	2400	1
83256549	FLEXIMARK®ラベルLCK 45 WH(白) -100	白	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	1600	1
83256551	FLEXIMARK®ラベルLCK 60 WH(白) -100	白	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	2000	1
83256553	FLEXIMARK®ラベルLCK 65 WH(白) -100	白	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	1200	1
83256555	FLEXIMARK®ラベルLCK 70 WH(白) -100	白	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	800	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® ラッピングラベル TCK (945 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)



FLEXIMARK® ケーブルラベル LFL



備考

- ・ LFL2H 9.9-26、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M3251010)

利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 両側に印刷可能

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用
- ・ プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます
- ・ Character holders 不要

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

製品の構成

- ・ 片側(LFL1H)または両側(LFL2H)固定、ケーブルタイ使用(幅最大4.5 mm)

付属

- ・ 通気孔付きDIN A4 / A5ラベルシート

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
	製品の色 黄/白 (両面印刷可能)
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	ラベリング面(mm)	PUごとのマーカ一数	PU
FLEXIMARK® ケーブルラベル LFL						
83254750	FLEXIMARK®ラベルLFL2H 9.9-26 YEWH (黄/白)	黄/白	9.9 x 48.0	9 x 26	400	1
83254760	FLEXIMARK®ラベルLFL1H 9.9-35 YEWH (黄/白)	黄/白	9.9 x 48.0	9 x 35	400	1
83254765	FLEXIMARK®ラベルLFL2H 66-9.9 YEWH(黄/白)	黄/白	9.9 x 89.0	9 x 66	560	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング (946 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)




FLEXIMARK® Flexilabel LFL



備考

- ・ LFL 9.5-35、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M3251010)



利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 両側に印刷可能

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用
- ・ PTE、PTFEおよびCAB Character holders に適したラベル(「Character holdersおよびアクセサリ」の章を参照)

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

付属

- ・ ミシン目付き DIN A4ラベルシート

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	製品の色 黄/白 (両面印刷可能)
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	温度範囲 -40°C ~ +125°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK® Flexilabel LFL					
83254620	FLEXIMARK®ラベルLFL 6-35 YEWH(黄/白)	黄/白	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-17.5 YEWH(黄/白)	黄/白	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-28 YEWH(黄/白)	黄/白	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-35 YEWH(黄/白)	黄/白	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.9-66 YEWH(黄/白)	黄/白	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-196 YEWH(黄/白)	黄/白	9.5 x 196.0	290	1
83254710	FLEXIMARK®ラベルLFL 12-38 YEWH (黄/白)	黄/白	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	FLEXIMARK®ラベルLFL 15-45 YEWH (黄/白)	黄/白	15.0 x 45.0	720	1
83254718	FLEXIMARK®ラベルLFL 19-50 YEWH (黄/白)	黄/白	19.0 x 50.0	560	1
83254719	FLEXIMARK®ラベルLFL 19-100 YEWH(黄/白)	黄/白	19.0 x 100.0	280	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® Flexilabel TFL

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Character holders PTE (957 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Character holders PGS (959 ページ参照)
- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)



FLEXIMARK® ラベル LMB



備考

- ・ FLEXIMARK®サンプルバッグ入り (型番 M32511)

利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 両側に印刷可能

適用範囲

- ・ スナップオンタイプ用カラー、クローズタイプ用カラーおよびケーブルタイ用カラーに適したラベルに最適 (「Character holders およびアクセサリ」セクションを参照)

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

付属

- ・ ミシン目付きDIN A5ラベルシート

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



ご希望により

熱転写プリンタ(TMB)用ロールとしても使用可能



製品の色

黄/白 (両面印刷可能)



材質

ハロゲンフリーポリエステル
厚さ: 0.175 mm



温度範囲

-40°C~+125°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK® ラベル LMB					
83254680	FLEXIMARK® ラベル LMB 30-4.6 YEWH(黄/白)	黄/白	4.6 x 30.0	480	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ


- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®カラー(スナップオン用) (960 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®カラー(クローズ用) (960 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用) (960 ページ参照)



FLEXIMARK® Flexiprint LF

備考

- ・ LF1、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M3251010)



利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 設置が簡単

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 光ファイバーケーブルのマーキング
- ・ 接続前のマーキング
- ・ ケーブル断面積が16.00 mm²を超える場合は、ケーブルタイを使用してシングルマーカータ取付けられます。

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンタで最適な印刷が可能
- ・ 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字

付属

- ・ 1つのラベルシートは、サイズに応じて20-60のミシン目付きマーカで構成
- ・ シート寸法: 80~100mm x 210mm

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
RAL	製品の色 黄、白 特注可能: 緑、青、赤
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C

型番	製品名	色	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	電線サイズ (mm ²)	PUごとのマーカ数	PU
小型パッケージ(10枚)										
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	黄	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	600	1
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	黄	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	600	1
83254447	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	黄	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	300	1
83254470	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	黄	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	600	1
83254487	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	黄	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	300	1
83254510	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	黄	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	300	1
83254530	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	黄	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	200	1
83254416	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	白	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	600	1
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	白	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	600	1
83254448	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	白	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	300	1
83254476	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	白	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	600	1
83254488	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	白	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	300	1
83254516	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	白	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	300	1
83254536	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	白	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	200	1
大型パッケージ(75枚)										
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75	黄	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4500	1
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	黄	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4500	1
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	黄	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	2250	1
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	黄	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4500	1
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	黄	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	2250	1
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	黄	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	4500	1
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	黄	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1500	1
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	白	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4500	1
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	白	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4500	1
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	白	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	2250	1
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	白	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4500	1
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	白	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	2250	1
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	白	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	4500	1
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	白	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1500	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品


- ・ FLEXIMARK® Flexiprint TF (949 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)



FLEXIMARK® LAラベル



利点

- ・レーザープリンタ用ポリエステルフィルム製粘着ラベル
- ・角が丸みを帯びているため、つかみやすい
- ・化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)

適用範囲

- ・キャビネットなどのコンポーネントのマーキング

製品の特徴

- ・接着剤が固まるのに最大24時間の固着が必要です。

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

付属

- ・ ミシン目付きDIN A4ラベルシート

備考

- ・ LA 16.9-9 YE、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M3251010)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	接着剤 アクリル系永久接着剤
	製品の色 白または黄 銀も対応可能
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.05 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C 最低接着温度: +10 °C

型番	製品名	色	幅 x 高さ (mm)	PUごとのマーカ ー数	1列ごとのラベル数	PU
FLEXIMARK® LAラベル						
83256199	FLEXIMARK® LAラベル7-8 YE(黄)	黄	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256228	FLEXIMARK® LAラベル11-8 YE(黄)	黄	11.0 x 8.0	4200	420	1
83256231	FLEXIMARK® LAラベル12-6 YE(黄)	黄	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256204	FLEXIMARK® LAラベル15-6 YE(黄)	黄	15.0 x 6.0	5170	517	1
83256234	FLEXIMARK® LAラベル16-8 YE(黄)	黄	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256207	FLEXIMARK® LAラベル16.9-7 YE(黄)	黄	16.9 x 7.0	4000	400	1
83256210	FLEXIMARK® LAラベル16.9-9 YE(黄)	黄	16.9 x 9.0	3100	310	1
83256213	FLEXIMARK® LAラベル20-8 YE(黄)	黄	20.0 x 8.0	2800	280	1
83256216	FLEXIMARK® LAラベル25-12 YE(黄)	黄	25.0 x 12.0	1610	161	1
83256219	FLEXIMARK® LAラベル25.6-10 YE(黄)	黄	25.6 x 10.0	1960	196	1
83256240	FLEXIMARK® LAラベル30.5-12.7 YE(黄)	黄	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256222	FLEXIMARK® LAラベル46.9-9 YE(黄)	黄	46.9 x 9.0	1240	124	1
83256225	FLEXIMARK® LAラベル56-21.8 YE(黄)	黄	56.0 x 21.8	390	39	1
83256243	FLEXIMARK® LAラベル60-30 YE(黄)	黄	60.0 x 30.0	270	27	1
83256237	FLEXIMARK® LAラベル80-7.5 YE(黄)	黄	80.0 x 7.5	740	74	1
83256198	FLEXIMARK® LAラベル7-8 WH(白)	白	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256227	FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH	白	11.0 x 8.0	4200	420	1
83256230	FLEXIMARK® LAラベル12-6 WH(白)	白	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256203	FLEXIMARK® LAラベル15-6 WH(白)	白	15.0 x 6.0	5170	517	1
83256233	FLEXIMARK® LAラベル16-8 WH(白)	白	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256206	FLEXIMARK® LAラベル16.9-7 WH(白)	白	16.9 x 7.0	4000	400	1
83256209	FLEXIMARK® LAラベル16.9-9 WH(白)	白	16.9 x 9.0	3100	310	1
83256212	FLEXIMARK® LAラベル20-8 WH(白)	白	20.0 x 8.0	2800	280	1
83256215	FLEXIMARK® LAラベル25-12 WH(白)	白	25.0 x 12.0	1610	161	1
83256218	FLEXIMARK® LAラベル25.6-10 WH(白)	白	25.6 x 10.0	1960	196	1
83256239	FLEXIMARK® LAラベル30.5-12.7 WH(白)	白	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256221	FLEXIMARK® LAラベル46.9-9 WH(白)	白	46.9 x 9.0	1240	124	1
83256224	FLEXIMARK® LAラベル56-21.8 WH(白)	白	56.0 x 21.8	390	39	1
83256242	FLEXIMARK® LAラベル60-30 WH(白)	白	60.0 x 30.0	270	27	1
83256236	FLEXIMARK® LAラベル80-7.5 WH(白)	白	80.0 x 7.5	740	74	1
83256200	FLEXIMARK® LAラベル7-8 SR(銀)	銀	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256229	FLEXIMARK® LAラベル11-8 SR(銀)	銀	11.0 x 8.0	3850	385	1
83256232	FLEXIMARK® LAラベル12-6 SR(銀)	銀	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256235	FLEXIMARK® LAラベル16-8 SR(銀)	銀	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256241	FLEXIMARK® LAラベル30.5-12.7 SR(銀)	銀	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256244	FLEXIMARK® LAラベル60-30 SR(銀)	銀	60.0 x 30.0	270	27	1
83256238	FLEXIMARK® LAラベル80-7.5 SR(銀)	銀	80.0 x 7.5	740	74	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® TAラベルマーキング (950 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)



FLEXIMARK® ラッピングラベル TCK



利点

- ・ ケーブルの周囲を透明なフィルムで包み、印刷部分の上に貼り付け、摩耗、汚染、溶剤から印刷を保護します。
- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ タイトな被覆、省スペース

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用

注記

- ・ FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- ・ 推奨リボン: R71 110-360 resin BK (型番: 83259609)

付属

- ・ ラベルロールとして発送

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	接着剤 アクリル系永久接着剤
RAL	製品の色 白または黄
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.025 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C 最低接着温度: +10°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	印刷可能な面(W x H mm)	ケーブル外径 φ (mm)	PUごとのマーカース数	PU
白バージョン							
83259874	FLEXIMARK®ラベルTCK 32 WH(白)	白	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	FLEXIMARK®ラベルTCK 35 WH(白)	白	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	FLEXIMARK®ラベルTCK 40 WH(白)	白	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	FLEXIMARK®ラベルTCK 45 WH(白)	白	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	FLEXIMARK®ラベルTCK 48 WH(白)	白	34.0 x 93.0	34.0 x 93.0	8.0 - 21.0	600	1
83259878	FLEXIMARK®ラベルTCK 60 WH(白)	白	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	FLEXIMARK®ラベルTCK 65 WH(白)	白	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	FLEXIMARK®ラベルTCK 70 WH(白)	白	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
黄バージョン							
83259882	FLEXIMARK®ラベルTCK 32 YE(黄)	黄	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	FLEXIMARK®ラベルTCK 35 YE(黄)	黄	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	FLEXIMARK®ラベルTCK 40 YE(黄)	黄	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	FLEXIMARK®ラベルTCK 45 YE(黄)	黄	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	FLEXIMARK®ラベルTCK 48 YE(黄)	黄	34.0 x 93.0	34.0 x 93.0	8.0 - 21.0	600	1
83259886	FLEXIMARK®ラベルTCK 60 YE(黄)	黄	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	FLEXIMARK®ラベルTCK 65 YE(黄)	黄	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	FLEXIMARK®ラベルTCK 70 YE(黄)	黄	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)



FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング



備考

- ・ PUR 60x10、FLEXIMARK®サンプルバッグと同梱 (製品番号M3251010) に付属

利点

- ・ 優れたUV耐性
- ・ 優れた耐薬品性
- ・ 高柔軟性の材質
- ・ 加水分解および微生物耐性

適用範囲

- ・ マーカ―は過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)
- ・ プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます

適合基準/認可

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性
- ・ MIL 81531およびMIL-STD-202G

注記

- ・ FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- ・ 推奨リボン: フォントの色、黒: FTI-Y 60-360 BK (製品番号83260201)、フォントの色、白: FTI-X 55-300 WH (製品番号83260260)
- ・ カスタマイズしたプリントを使用: FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング FCC製品を参照

付属

- ・ ラベルロールとして発送

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム



製品の色

標準色: 黄、白
赤、橙、青、緑、黒でも製作可能



材質

ハロゲンフリーポリウレタン



温度範囲

-50°C~+100°C
短期間では+125°Cの温度耐性

型番	製品名	色	幅 x 長さ (mm)	PUごとのマーカ―数	PU
中央固定 (ケーブルタイ x1)					
83280275	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 20x30 YE (黄) Diamond	黄	30.0 x 20.0	1000	1
83280276	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 20x30 WH (白) Diamond	白	30.0 x 20.0	1000	1
左固定 (ケーブルタイ x1)					
83280277	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 55x12 YE (黄)	黄	12.0 x 55.0	1000	1
83280278	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 55x12 WH (白)	白	12.0 x 55.0	1000	1
両側固定 (ケーブルタイ x2)					
83280279	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 35x10 YE (黄)	黄	10.0 x 35.0	1000	1
83260191	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 YE (黄)	黄	10.0 x 60.0	1000	1
83260192	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 YE (黄)	黄	15.0 x 75.0	1000	1
83260193	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 YE (黄)	黄	25.0 x 75.0	500	1
83255321	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 100x60 YE (黄)	黄	60.0 x 100.0	250	1
83280280	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 35x10 WH (白)	白	10.0 x 35.0	1000	1
83260194	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 WH (白)	白	10.0 x 60.0	1000	1
83260195	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 WH (白)	白	15.0 x 75.0	1000	1
83260196	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 WH (白)	白	25.0 x 75.0	500	1
83255322	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 100x60 WH (白)	白	60.0 x 100.0	250	1
83280260	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 RD (赤)	赤	10.0 x 60.0	1000	1
83280261	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 RD (赤)	赤	15.0 x 75.0	1000	1
83280262	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 RD (赤)	赤	25.0 x 75.0	500	1
83280263	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 OG (橙)	橙	10.0 x 60.0	1000	1
83280264	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 OG (橙)	橙	15.0 x 75.0	1000	1
83280265	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 OG (橙)	橙	25.0 x 75.0	500	1
83280266	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 BU (青)	青	10.0 x 60.0	1000	1
83280267	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 BU (青)	青	15.0 x 75.0	1000	1
83280268	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 BU (青)	青	25.0 x 75.0	500	1
83280269	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 BK (黒)	黒	10.0 x 60.0	1000	1
83280270	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 BK (黒)	黒	15.0 x 75.0	1000	1
83280271	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 BK (黒)	黒	25.0 x 75.0	500	1
83280272	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 GN (緑)	緑	10.0 x 60.0	1000	1
83280273	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 GN (緑)	緑	15.0 x 75.0	1000	1
83280274	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 GN (緑)	緑	25.0 x 75.0	500	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4® (953 ページ参照)



FLEXIMARK® 編成済み収縮チューブ



テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



ご希望により

ディーゼル耐性仕様としても注文可能
(SNCF- NF F00-608認定)



製品の色

黄白およびその他の色を特注可能
白でも製作可能



材質

ポリオレフィン
収縮率: ハロゲンフリーバージョン: 2:1
非ハロゲンフリーバージョン: 3:1



温度範囲

ハロゲンフリーバージョン:
-30°C~+105°C 非ハロゲンフリーバージョン:
-55°C~+135°C
収縮温度: +90°C

利点

- ・ 作業時間の削減
- ・ 所定の長さにカット済み

適用範囲

- ・ 広範囲のケーブル径に対応、電線マーキングにも適用可能

適合基準/認可

- ・ 非ハロゲンフリーバージョン: UL 224認可

注記

- ・ FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- ・ 推奨リボン: FTI-X 60-300 BK (製品番号 83260206)

付属

- ・ ラベルロールとして発送

型番	製品名	色	収縮可能範囲(mm)	長さ(mm)	PUことのマーカ ー数	PU
ハロゲンフリー						
83260225	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-12.5 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	12	4000	1
83260228	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-16.6 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	16	3000	1
83260100	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-25 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	25	2000	1
83260090	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-38 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	38	1000	1
83260080	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-50 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	50	1000	1
83260226	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-12.5 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	12	4000	1
83260229	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-16.6 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	16	3000	1
83260101	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-25 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	25	2000	1
83260091	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-38 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	38	1000	1
83260081	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-50 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	50	1000	1
83260227	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-12.5 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	12	4000	1
83260230	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-16.6 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	16	3000	1
83260102	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-25 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	25	2000	1
83260092	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-38 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	38	1000	1
83260082	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-50 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	50	1000	1
83260103	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ6.4/3.2-25 YE(黄)	黄	3.20 - 6.40	25	2000	1
83260093	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ6.4/3.2-38 YE(黄)	黄	3.20 - 6.40	38	1000	1
83260083	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ6.4/3.2-50 YE(黄)	黄	3.20 - 6.40	50	1000	1
83260104	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ9.5/4.8-25 YE(黄)	黄	4.80 - 9.50	25	1000	1
83260094	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ9.5/4.8-38 YE(黄)	黄	4.80 - 9.50	38	500	1
83260084	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ9.5/4.8-50 YE(黄)	黄	4.80 - 9.50	50	500	1
83260105	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ12.7/6.4-25 YE(黄)	黄	6.40 - 12.70	25	1000	1
83260095	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ12.7/6.4-38 YE(黄)	黄	6.40 - 12.70	38	500	1
83260085	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ12.7/6.4-50 YE(黄)	黄	6.40 - 12.70	50	500	1
83260106	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ19.1/9.5-25 YE(黄)	黄	9.50 - 19.10	25	1000	1
83260096	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ19.1/9.5-38 YE(黄)	黄	9.50 - 19.10	38	500	1
83260086	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ19.1/9.5-50 YE(黄)	黄	9.50 - 19.10	50	500	1
83260107	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ25.4/12.7-25 YE(黄)	黄	12.70 - 25.40	25	600	1
83260097	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ25.4/12.7-38 YE(黄)	黄	12.70 - 25.40	38	300	1
83260087	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ25.4/12.7-50 YE(黄)	黄	12.70 - 25.40	50	300	1
83260098	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ38.1/19.1-38 YE(黄)	黄	19.10 - 38.10	38	100	1
83260088	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ38.1/19.1-50 YE(黄)	黄	19.10 - 38.10	50	100	1
83260099	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ50.8/25.4-38 YE(黄)	黄	25.40 - 50.80	38	100	1
83260089	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ50.8/25.4-50 YE(黄)	黄	25.40 - 50.80	50	100	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK®熱収縮チューブ (948 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4® (953 ページ参照)
- ・ HG 2320ヒートガン (1036 ページ参照)



FLEXIMARK®熱収縮チューブ



利点

- 必要な長さに個別に切断可能なフラット収縮チューブ

適用範囲

- ケーブルマーキング用
- 狭い場所での使用
- ケーブル絶縁の保護
- 特に修理用に最適

適合基準/認可

- UL 224認定

注記

- FLEXIMARK® Softwareおよび FLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたは EOS4で印刷可能
- 推奨リボン: フォントの色、黒: FTI-X 60-300 BK (製品番号83260206)、フォントの色、白: FTI-X 55-300 WH (製品番号83260260)
- 切断にはカッター (オプション) 装備のプリンタEOS4を使用し、収縮チューブにミシン目を入れるにはミシン目カッター (オプション) 装備のプリンタSQUIXを使用
- カスタマイズしたプリントを使用: FLEXIMARK® 収縮チューブ FCC製品を参照

付属

- ラベルロールとして発送

テクニカルデータ

	製品の色 黒、黄および白
	材質 ポリオレフィン 収縮率:3:1
	温度範囲 -55°C~+135°C

型番	製品名	色	収縮可能範囲(mm)	PU (m)	PU
FLEXIMARK®熱収縮チューブ					
83251670	FLEXIMARK®収縮チューブ3/1 BK 黒	黒	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK®収縮チューブ6/2 BK 黒	黒	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK®収縮チューブ9/3 BK 黒	黒	3.0 - 9.0	20	1
83251673	FLEXIMARK®収縮チューブ12/4 BK 黒	黒	4.0 - 12.0	20	1
83251674	FLEXIMARK®収縮チューブ18/6 BK 黒	黒	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK®収縮チューブ3/1 YE 黄	黄	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK®収縮チューブ6/2 YE 黄	黄	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK®収縮チューブ9/3 YE 黄	黄	3.0 - 9.0	20	1
83251683	FLEXIMARK®収縮チューブ12/4 YE 黄	黄	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK®収縮チューブ18/6 YE 黄	黄	6.0 - 18.0	20	1
83251690	FLEXIMARK®収縮チューブ 3/1 WH (白)	白	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK®収縮チューブ6/2 WH 白	白	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK®収縮チューブ9/3 WH 白	白	3.0 - 9.0	20	1
83251693	FLEXIMARK®収縮チューブ12/4 WH 白	白	4.0 - 12.0	20	1
83251694	FLEXIMARK®収縮チューブ18/6 WH 白	白	6.0 - 18.0	20	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ


- FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)
- HG 2320ヒートガン (1036 ページ参照)



FLEXIMARK® Flexiprint TF

備考

- ・ TF 1、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番: M3251010)



利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 設置が簡単

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 光ファイバーケーブルのマーキング
- ・ 接続前のマーキング
- ・ ケーブル断面積が16.00 mm²を超える場合は、ケーブルタイを使用してシングルマーカを取付けられます。

注記

- ・ FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- ・ 推奨リボン: R71 110-360 resin BK (型番: 83259609)
- ・ 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字

付属

- ・ ラベルロールとして発送

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	製品の色 黄 緑、青、赤でも製作可能
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C

型番	製品名	色	電線サイズ (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	PUごとのマーカ数	PU
小型パッケージ										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	白	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	白	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	白	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	白	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	白	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	200	1
大型パッケージ										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	黄	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	黄	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	黄	0.75 - 1.5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	黄	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	黄	1.5 - 2.5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	黄	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	黄	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	白	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	白	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	白	0.75 - 1.5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	白	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	白	1.5 - 2.5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	白	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	白	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	1000	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)

マーキングシステム



FLEXIMARK®熱転写印刷ラベル・コンポーネントマーキング



FLEXIMARK® TAラベルマーキング



備考

- ラベルのサンプルは特注可能

利点

- 紫外線放射への耐性
- にじまない、耐スクラッチ性、多数のオイルおよび化学薬品への耐性

適用範囲

- 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク

注記

- FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- 推奨リボン: R71 110-360 resin BK (型番: 83259609)

付属

- ラベルロールとして発送

テクニカルデータ



接着剤

アクリルベース永久接着剤付着力: 15N/mm



製品の色

黄、白
シルバーも特注可能



材質

ハロゲンフリーポリエステル



温度範囲

-40 °C~+125 °C 最低接着温度: +10 °C

型番	製品名	色	幅 x 高さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK® TAラベルマーキング					
83259611	FLEXIMARK®ラベルTA 15-6 YE (黄)	黄	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	FLEXIMARK®ラベルTA 18-9 YE (黄)	黄	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	FLEXIMARK®ラベルTA 20-8 YE (黄)	黄	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	FLEXIMARK®ラベルTA 25.4-12.7 YE (黄)	黄	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	FLEXIMARK®ラベルTA 26-10 YE (黄)	黄	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	FLEXIMARK®ラベルTA 26.5-17.5 YE (黄)	黄	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	FLEXIMARK®ラベルTA 32-9.5 YE (黄)	黄	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	FLEXIMARK®ラベルTA 37-9 YE (黄)	黄	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	FLEXIMARK®ラベルTA 38-13 YE (黄)	黄	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	FLEXIMARK®ラベルTA 38-19 YE (黄)	黄	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	FLEXIMARK®ラベルTA 45-23 YE (黄)	黄	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	FLEXIMARK®ラベルTA 47-28 YE (黄)	黄	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	FLEXIMARK®ラベルTA 50-23 YE (黄)	黄	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	FLEXIMARK®ラベルTA 60-36 YE (黄)	黄	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	FLEXIMARK®ラベルTA 65-35 YE (黄)	黄	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	FLEXIMARK®ラベルTA 70-48 YE (黄)	黄	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	FLEXIMARK®ラベルTA 75-28 YE (黄)	黄	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	FLEXIMARK®ラベルTA 101.6-23 YE (黄)	黄	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	FLEXIMARK®ラベルTA 101.6-36 YE (黄)	黄	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	FLEXIMARK®ラベルTA 15-6 WH (白)	白	15.6 x 6.0	10000	1
83259629	FLEXIMARK®ラベルTA 18-9 WH (白)	白	18.0 x 9.0	10000	1
83259635	FLEXIMARK®ラベルTA 20-8 WH (白)	白	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	FLEXIMARK®ラベルTA 25.4-12.7 WH (白)	白	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	FLEXIMARK®ラベルTA 26-10 WH (白)	白	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	FLEXIMARK®ラベルTA 26.5-17.5 WH (白)	白	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	FLEXIMARK®ラベルTA 32-9.5 WH (白)	白	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	FLEXIMARK®ラベルTA 37-9 WH (白)	白	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	FLEXIMARK®ラベルTA 38-13 WH (白)	白	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	FLEXIMARK®ラベルTA 38-19 WH (白)	白	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	FLEXIMARK®ラベルTA 45-23 WH (白)	白	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	FLEXIMARK®ラベルTA 47-28 WH (白)	白	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	FLEXIMARK®ラベルTA 50-23 WH (白)	白	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	FLEXIMARK®ラベルTA 60-36 WH (白)	白	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	FLEXIMARK®ラベルTA 65-35 WH (白)	白	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	FLEXIMARK®ラベルTA 70-48 WH (白)	白	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	FLEXIMARK®ラベルTA 75-28 WH (白)	白	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	FLEXIMARK®ラベルTA 101.6-23 WH (白)	白	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	FLEXIMARK®ラベルTA 101.6-36 WH (白)	白	101.6 x 36.0	1000	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- FLEXIMARK® TAフォームマーキング (951 ページ参照)
- FLEXIMARK® TAフォームマーキング(ロールタイプ) (951 ページ参照)

アクセサリ

- FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)



FLEXIMARK® TAフォームマーキング



備考

- ・ FLEXIMARK®サンプルバッグ入り(型番 M32511)



FLEXIMARK® TAフォームマーキング(ロールタイプ)



利点

- ・ 優れたUV耐性
- ・ 多種の表面での粘着性
- ・ 従来の刻印付きプラスチック製マーカーに代わる高い費用効果を実現

適用範囲

- ・ 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび FLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- ・ 推奨リボン: FTI-Y 60-360 BK (製品番号 83260201)

付属

- ・ ラベルロールとして発送

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6	FLEXIMARK® TAフォームマーキング
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
接着剤	アクリル系永久接着剤
製品の色	銀 白も可能(Webカタログ参照)
材質	ポリエステルフォーム
温度範囲	-40 °C ~ +90 °C

型番	製品名	色	幅(mm)	長さ(mm)	PUごとのマーカー数	m/PU	PU
角型							
83255338	FLEXIMARK® TAフォーム13-7 SR(銀)	銀	7	13	1000		1
83255339	FLEXIMARK® TAフォーム22-22 SR(銀)	銀	22	22	1000		1
83255340	FLEXIMARK® TAフォーム27-8 SR(銀)	銀	8	27	1000		1
83260166	FLEXIMARK® TAフォーム27-12.5 SR (銀)	銀	12.5	27	1000		1
83260167	FLEXIMARK® TAフォーム27-15 SR (銀)	銀	15	27	1000		1
83260168	FLEXIMARK® TAフォーム27-18 SR (銀)	銀	18	27	1000		1
83255341	FLEXIMARK® TAフォーム27-27 SR(銀)	銀	27	27	1000		1
83260170	FLEXIMARK® TAフォーム30-40 SR (銀)	銀	40	30	1000		1
83260171	FLEXIMARK® TAフォーム35-15 SR (銀)	銀	15	35	1000		1
83260172	FLEXIMARK® TAフォーム35-18 SR (銀)	銀	18	35	1000		1
83260173	FLEXIMARK® TAフォーム45-15 SR (銀)	銀	15	45	1000		1
83255342	FLEXIMARK® TAフォーム45-25 SR(銀)	銀	25	45	1000		1
83255343	FLEXIMARK® TAフォーム48-19 SR(銀)	銀	19	48	1000		1

マーキングシステム



FLEXIMARK®熱転写印刷ラベル・コンポーネントマーキング

型番	製品名	色	幅(mm)	長さ(mm)	PUごとのマー カー数	m/PU	PU
83260176	FLEXIMARK® TAフォーム50-15 SR (銀)	銀	15	50	1000		1
83260177	FLEXIMARK® TAフォーム50-25 SR (銀)	銀	25	50	750		1
83260179	FLEXIMARK® TAフォーム60-30 SR (銀)	銀	30	60	500		1
83260180	FLEXIMARK® TAフォーム70-18 SR (銀)	銀	18	70	1000		1
83255344	FLEXIMARK® TAフォーム90-15 SR (銀)	銀	15	90	250		1
83260182	FLEXIMARK® TAフォーム90-30 SR (銀)	銀	30	90	250		1
83260183	FLEXIMARK® TAフォーム90-45 SR (銀)	銀	45	90	250		1
83260185	FLEXIMARK® TAフォーム100-30 SR (銀)	銀	30	100	250		1
83260186	FLEXIMARK® TAフォーム100-50 SR (銀)	銀	50	100	250		1
83255345	FLEXIMARK® TAフォーム100-70 SR (銀)	銀	70	100	250		1
83260188	FLEXIMARK® TAフォーム105-140 SR (銀)	銀	140	105	500		1
円筒切り抜き型							
83260189	FLEXIMARK® TAフォーム40-30 Ø 24mm SR (銀)	銀	30	40	1000		1
ロールタイプ							
83255355	FLEXIMARK® TAフォーム13-20m SR (銀)	銀	13			20	1
83255356	FLEXIMARK® TAフォーム15-20m SR (銀)	銀	15			20	1
83255357	FLEXIMARK® TAフォーム18-20m SR (銀)	銀	18			20	1
83255358	FLEXIMARK® TAフォーム25-20m SR (銀)	銀	25			20	1
83255359	FLEXIMARK® TAフォーム30-20m SR (銀)	銀	30			20	1
83255360	FLEXIMARK® TAフォーム35-20m SR (銀)	銀	35			20	1
83255361	FLEXIMARK® TAフォーム50-20m SR (銀)	銀	50			20	1
83255362	FLEXIMARK® TAフォーム80-20m SR (銀)	銀	80			20	1
83255363	FLEXIMARK® TAフォーム100-20m SR (銀)	銀	100			20	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ


- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4® (953 ページ参照)

マーキングシステム



FLEXIMARK®ソフトウェアおよびプリンタ・ソフトウェア

FLEXIMARK® Software 10.0



備考

- ・ 英語による無料技術サポートをご利用いただけます(電話: +4615577764、電子メール: support@fleximark.se)

利点

- ・ 使いやすさを考慮し、ユーザーになじみのあるMicrosoft® Officeアプリケーションに類似したインターフェースデザインを採用
- ・ バルコード、ロゴ、その他の画像、シリアルコードを印刷可能
- ・ 電気工学で使用されるマークなどの画像ライブラリ
- ・ インターネット経由での新しいラベルのオンラインアップデートサービス

適用範囲

- ・ すべての種類のFLEXIMARK®ラベルを素早く簡単に印刷できるマーキングソフトウェア

製品の特徴

- ・ プリンタ: レーザー、熱転写
- ・ 使用可能な言語: ドイツ語、英語、スウェーデン語、フランス語
- ・ 使用可能なバルコード: EAN-8、EAN-13、EAN-128、Code-128、Code-39、interleaved 2/5、UPC-A

- ・ システム要件: 20 MBのハードディスク空き容量 - Microsoft® Windows 2000以降用のプリンタおよびドライバ

注記

- ・ www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystemからダウンロード

付属

- ・ 操作マニュアルおよびプログラムのヘルプ機能

型番	製品名	言語	PU
FLEXIMARK® Software 10.0			
83251080	FLEXIMARK® Software 10.0	DE / EN / SE / FR	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



備考

- 英語の無料技術サポートをご利用いただけます(電話: +4615577764、電子メール: support@fleximark.se)

FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4*



利点

- 高印刷速度(最高125 mm/秒)
- 高印刷解像度: 300 dpi
- FLEXIMARK®ソフトウェアにより簡単に操作可能
- ラベルセンサーのクリーニング、プリントヘッドまたはプリントローラーの変更などの基本的なメンテナンスは、ユーザーが簡単にすることができます

適用範囲

- さまざまな材質への印刷(特にFLEXIMARK®収縮チューブ、ポリウレタンケーブルマーキングおよびTAフォームマーキング)
- 熱転写印刷法により印刷面の汚れや引っかき、オイルや化学物質への耐性が向上します

注記

- 例えば収縮チューブの切断には、オプションのEOS 4用カッターを使用します
- フラットな収縮チューブにミシン目を打つには、オプションのミシン目カッター付き転写プリンターSQUIXを使用します

付属

- FLEXIMARK®ソフトウェア
- FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXまたはEOS4 - 操作説明書および保守説明書付属
- Windows®ドライバ
- FLEXIMARK® Ribbon R71 55/360レジンBK (型番83259604)
- 電源USBケーブル(長さ1.8 m)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ファックス/プリンタ/MFC用アクセサリ
	寸法 SQUIX: 274x242x446 mm (HxWxD) EOS4: 245x264x412mm (HxWxD)
	ラベルロール 材質の厚さ: 0.055-1.2 mm (SQUIX) 0.055-0.7 mm (EOS4) キャリア幅: 10-120 mm (SQUIX) 10-116 mm (EOS4) 最大線径: 38.0-100.0mm (SQUIX) 38-76mm (EOS4)
	リボン 500m (SQUIX)または360m (EOS4)まで配線
	速度 最大125.00 mm/s
	重量 SQUIX: 9.0 kg EOS4: 5 kg
	材質 ラベルまたはコイルの連続材料

型番	製品名	PU
FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4*		
83259598	FLEXIMARK® Thermoprinter EOS4/300	1
83259602	FLEXIMARK® Thermoprinter SQUIX 4/300M	1
83259584	FLEXIMARK®カッターEOS4	1
83259603	FLEXIMARK®ミシン目カッター PCU400 SQUIX	1

* 他社製品(LAPP製品ではありません)

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- FLEXIMARK®リボンSQUIXおよびEOS4* (954 ページ参照)

FLEXIMARK®リボンSQUIXおよびEOS4*



- 利点
- ・ 耐傷性および耐摩耗性

- 適用範囲
- ・ あらゆるアプリケーションに利用可能
 - ・ リボンR71: 表面が滑らかで光沢のあるプラスチックラベルのみ対応 (Flexiprint TF、TCK、TA、TFL)
 - ・ FTI-Y: PUR、TAフォーム、Flexiprint TF
 - ・ FTI-X: 特に収縮チューブ、および耐ディーズル収縮チューブに最適

型番	製品名	色	幅(mm) x 長さ(m)	材質	PU
FLEXIMARK®リボンSQUIXおよびEOS4*					
83259604	Ribbon R71 55-360 resin BK(黒)	黒	55.0 x 360.0	樹脂	1
83259609	Ribbon R71 110-360 resin BK(黒)	黒	110.0 x 360.0	樹脂	1
83260201	Ribbon FTI-Y 60-360 BK(黒)	黒	60.0 x 300.0	樹脂	1
83260200	Ribbon FTI-Y 110-360 BK(黒)	黒	110.0 x 360.0	樹脂	1
83260206	Ribbon FTI-X 60-300 BK(黒)	黒	60.0 x 300.0	樹脂	1
83260205	Ribbon FTI-X 100-300 BK(黒)	黒	100.0 x 300.0	樹脂	1
83260262	Ribbon Y501P 30-450 WH(白)	白	30.0 x 450.0	樹脂	1
83260260	Ribbon FTI-X 55-300 WH(白)	白	55.0 x 300.0	樹脂	1
83260261	Ribbon FTI-X 110-300 WH(白)	白	110.0 x 300.0	樹脂	1

* 他社製品(LAPP製品ではありません)
他の色、サイズ、材質も特注可能。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



DYMO® Industry Rhino Pro 4200



利点

- ・コンパクトな移動装置
- ・一体型のゴム製バンパーにより、予想外の落下や転倒による破損を回避できます
- ・UV光、油、擦り傷、溶剤への耐性
- ・屋内および屋外用

適用範囲

- ・ケーブル、ワイヤ、コンポーネントのマーキング
- ・色付き粘着性ビニールストリップ
- ・収縮チューブ

製品の特徴

- ・熱転写印刷技術
- ・QWERTYキーボード

注記

- ・電源ケーブルは付属していません(型番: 61800150)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング
	材質 ビニールテープ: ビニール 収縮テープ ポリオレフィン(難燃性 UL224)、収縮率3:1
	温度範囲 ビニールテープ: -18°C~+90°C 収縮チューブテープ: -18°C~135°C

型番	製品名	幅(mm)	長さ(m)	ケーブル径(mm)	文字の色	テープの色
DYMO® Industry Rhino Pro 4200						
61800337	DYMO RHINO PRO 4200					
ビニールテープ						
61800274	RP/ID1 9mm VINYL SW/WS black	9	5.5		黒	白
61800275	RP/ID1 12mm VINYL SW/YELLOW	12	5.5		黒	黄
61800276	RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE	12	5.5		黒	橙
61800277	RP/ID1 12mm VINYL WH/RED	12	5.5		白	赤
61800278	RP/ID1 12mm VINYL SW/GREEN	12	5.5		黒	緑
61800279	RP/ID1 12mm VINYL SW/WHITE	12	5.5		黒	白
61800280	RP/ID1 19mm VINYL SW/YELLOW	19	5.5		黒	黄
61800281	RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE	19	5.5		黒	橙
61800282	RP/ID1 19mm VINYL WH/RED	19	5.5		白	赤
61800283	RP/ID1 19mm VINYL SW/GREEN	19	5.5		黒	緑
61800284	RP/ID1 19mm VINYL SW/WHITE	19	5.5		黒	白
収縮チューブテープ						
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	6	1.5	1.1 - 2.3	黒	白
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	9	1.5	1.7 - 3.7	黒	白
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	9	1.5	1.7 - 3.7	黒	黄
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	12	1.5	2.9 - 5.1	黒	白
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	12	1.5	2.9 - 5.1	黒	黄
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	19	1.5	4.6 - 8.7	黒	白
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	19	1.5	4.6 - 8.7	黒	黄

DYMO®は、Sanford GmbH、Newell Rubbermaid Companyの登録商標です
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ DYMO® XTL 300 / 500 (956 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)



DYMO® XTL 300 / 500



利点

- ラベルプリンタは挿入されたラベルを自動的に認識します
- 簡単な操作でラベル作成
- 事前にサイズが調整されたラベルにより時間を節約
- 正確な印刷プレビュー
- 一体型のゴム製バンパーにより、予想外の落下や転倒による破損を回避できます

- XTL 300: 最大ラベル幅24mm、カラー表示、手動カッター
- XTL 500: 最大ラベル幅54mm、タッチスクリーン、自動カッター

注記

- PC接続用のDYMO IDフリーソフトウェア (www.dymo.comで入手可能)でラベルを簡単に転送

付属

- キットには、1 DYMO XTL 300 (ラベル VIN 24BK / WHおよびLAM 21x39 WHを含む) またはXTL 500 (ラベルVIN 54BK / WHおよびLAM 38x39 WHを含む)、充電アダプタ、USBケーブル、リチウムイオン蓄電池、ストラップ、説明書がハードケースに同梱されています。

適用範囲

- ケーブル、ワイヤ、コンポーネントのマーキング
- UV光、油、湿気、化学薬品への耐性

製品の特徴

- 熱転写印刷技術

テクニカルデータ



材質

ビニールテープとラッピングテープ: ビニール
収縮チューブ: ポリオレフィン(難燃性 UL224)、収縮率3:1



温度範囲

-40 °C~+60 °C

型番	製品名	幅(mm)	長さ[mm]	ケーブル径(mm)	テープの色	文字の色		PUごとのマーカー数	
DYMO XTL Kit									
83257106	DYMO XTL KIT 300								
83257107	DYMO XTL KIT 500								
ビニールテープ									
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12			透明	黒	XTL 300/500		7
83257147	DYMO XTL VIN 19BK/TR	19			透明	黒	XTL 300/500		7
83257150	DYMO XTL VIN 54BK/TR	54			透明	黒	XTL 500		7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12			白	黒	XTL 300/500		7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19			白	黒	XTL 300/500		7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54			白	黒	XTL 500		7
83257166	DYMO XTL VIN 12WH/RD	12			赤	白	XTL 300/500		7
83257167	DYMO XTL VIN 19WH/RD	19			赤	白	XTL 300/500		7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54			赤	白	XTL 500		7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12			黄	黒	XTL 300/500		7
83257177	DYMO XTL VIN 19BK/YE	19			黄	黒	XTL 300/500		7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54			黄	黒	XTL 500		7
収縮チューブテープ									
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6		2.0 - 6.0	白	黒	XTL 300/500		2.7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12		4.0 - 12.0	白	黒	XTL 300/500		2.7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24		8.0 - 24.0	白	黒	XTL 300/500		2.7
83257217	DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH	54		18.0 - 54.0	白	黒	XTL 500		1.8
プレスサイズ収縮チューブ									
83257132	DYMO XTL SHRINK 6X34WH	6	34	2.0 - 6.0	白	黒	XTL 500	81	
83257133	DYMO XTL SHRINK 12X34WH	12	34	4.0 - 12.0	白	黒	XTL 500	65	
83257134	DYMO XTL SHRINK 24X34WH	24	34	8.0 - 24.0	白	黒	XTL 500	60	
83257135	DYMO XTL SHRINK 54X34WH	54	34	18.0 - 54.0	白	黒	XTL 500	25	
83257136	DYMO XTL SHRINK 6X47WH	6	47	2.0 - 6.0	白	黒	XTL 500	81	
83257137	DYMO XTL SHRINK 12X47WH	12	47	4.0 - 12.0	白	黒	XTL 500	65	
83257138	DYMO XTL SHRINK 24X47WH	24	47	8.0 - 24.0	白	黒	XTL 500	60	
83257139	DYMO XTL SHRINK 54X47WH	54	47	18.0 - 54.0	白	黒	XTL 500	25	
ラミネートラッピングラベル									
83257119	DYMO XTL LAM 21X21 WH	21	21		白	黒	XTL 300/500	250	
83257120	DYMO XTL LAM 21X39 WH	21	39		白	黒	XTL 300/500	150	
83257121	DYMO XTL LAM 21X102 WH	21	102		白	黒	XTL 300/500	75	
83257122	DYMO XTL LAM 38X21 WH	38	21		白	黒	XTL 500	250	
83257123	DYMO XTL LAM 38X39 WH	38	39		白	黒	XTL 500	150	
83257124	DYMO XTL LAM 38X102 WH	38	102		白	黒	XTL 500	75	
83257125	DYMO XTL LAM 51X21 WH	51	21		白	黒	XTL 500	250	
83257126	DYMO XTL LAM 51X39 WH	51	39		白	黒	XTL 500	100	
83257127	DYMO XTL LAM 51X102 WH	51	102		白	黒	XTL 500	70	

DYMO®は、Sanford GmbH、Newell Rubbermaid Companyの登録商標です
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- FLEXIMARK® Character holders PTFE / CAB (958 ページ参照)



FLEXIMARK® Character holders PTE



利点

- ・ UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化
- ・ 高柔軟性を保証: 本製品は任意の長さに切断可能

適用範囲

- ・ FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびに DYMO®産業テープに最適
- ・ ケーブル/コンジットマーキング
- ・ 幅2.6mmのケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用してネジとリベットを用いた固定

付属

- ・ ビニール袋または箱に梱包して発送(画像を参照): ビニール袋内の Character holders は特定サイズに切断済みです

適合工具

- ・ FLEXIMARK®パンチ FL52ERA (961 ページ参照)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット
材質	ハロゲンフリーポリエチレン
温度範囲	-75°C~最大+80°C

型番	製品名	長さ(mm)	ホルダーの最大高さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
Character holders PTE					
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (ビニール袋)	1,000	6	10	1
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box)	10,000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9.5-285 mm TR (ビニール袋)	285	9.5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9.5-1000 mm TR (ビニール袋)	1,000	9.5	10	1
83259951	FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box)	10,000	9.5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (ビニール袋)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (ビニール袋)	1,000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10,000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (ビニール袋)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5,000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (ビニール袋)	1,000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5,000	25	1	1
Character holders PTE 9.5mm用アクセサリ					
83252005	FLEXIMARK®ロックボタン ミニFLKA 5206 YE(黄)			500	1
83252020	FLEXIMARK®エンドクラブ ミニFLG 5242 YE			100	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品


- ・ FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)



FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB



備考

- ・ PTEF 9.5-35、FLEXIMARK®サンプルパ
ックに同梱(型番M32511)

利点

- ・ 切断時間の短縮によりコストを削減
- ・ 本製品はLFLラベルにも適応
- ・ UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化

適用範囲

- ・ FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびに
DYMO®産業テープに最適
- ・ ケーブル/コンジットマーキング
- ・ 2.6 mmケーブルタイでの組立、またはエ
ンドキャップを使用する場合はネジとリベ
ットで固定

付属

- ・ PTEF: ケーブルタイなし CAB: ケーブルタ
イ付き (135x2.6 mm)

テクニカルデータ

- 区分 ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベ
ル材料用ブラケット
- 材質**
ハロゲンフリーポリエチレン
- 温度範囲**
-75°C~最大+80°C

型番	製品名	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PUごとのマー カー数	PU
ケーブルタイなし							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47.0	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30.0	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40.0	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47.0	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9.5	38	50.0	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70.0	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9.5	70	82.0	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30.0	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40.0	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50.0	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70.0	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62.0	50	1
ケーブルタイ付き							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47.0	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30.0	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40.0	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47.0	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70.0	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30.0	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40.0	50	1
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50.0	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70.0	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62.0	50	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)



FLEXIMARK® Character holders PGS

備考

- PGS 1-285 BK、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M32511)



利点

- 多種の表面での粘着性
- 透明カバーにより、ラベルの剥がれを防止

適用範囲

- FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびに DYMO®産業テープに最適
- 制御盤の製造における機器類のマーキング
- 固定: 接着剤を使用するか、温度が+45°Cを超える場合はネジまたはリベットを使用

製品の特徴

- UL 94 V0準拠の高難燃性

適合工具

- FLEXIMARK®パンチ FL52ERA (961 ページ参照)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット
	製品の色 黒、白、灰
	材質 ABSプラスチック
	温度範囲 -20 °C~+45 °C

型番	製品名	色	長さ x 高さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK® Character holders PGS					
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	白	1,000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	黒	1,000.0 x 10.0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	灰	1,000.0 x 10.0	10	1
83250043	FLEXIMARK®ラベルカバー10-100 PGS 10	透明	1,000.0 x 10.0	10	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



FLEXIMARK®カラー(スナップオン用)



備考

- ・ スナップオン機構により、取付け後の装着が可能
- ・ Snap-On 2-3、5/15、FLEXIMARK®サンプルバッグ(製品番号M32511)に同梱

FLEXIMARK®カラー(クローズ用)



備考

- ・ マーキングされたスリーブが閉じているため取付け前に装着

FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用)



備考

- ・ ケーブル直径に依存しないケーブルタイでの固定

利点

- ・ スクラッチ保護を強化
- ・ 耐性および柔軟性保護
- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)

製品の特徴

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性

注記

- ・ LMBラベルに適したマーキングカラー

付属

- ・ ラベルを使用しないマーキングカラー

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

RAL 製品の色
透明



材質
FLEXIMARK®カラー(スナップオン用)
ハロゲンフリーポリエチレン
FLEXIMARK®カラー(クローズ用)
PVC
FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用)
ハロゲンフリーポリウレタン



温度範囲
-40°C~+80°C

型番	製品名	長さ(mm)	ケーブル径(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK®カラー(スナップオン用)					
83252650	FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/10 TR	10	2.0 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/15 TR	15	2.0 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/23 TR	23	2.0 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK®カラー スナップオン2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5.0	1000	1
83252654	FLEXIMARK®カラー スナップオン2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5.0	1000	1
83252656	FLEXIMARK®カラー スナップオン5-8/10 TR	10	5.0 - 8.0	500	1
83252657	FLEXIMARK®カラー スナップオン5-8/15 TR	15	5.0 - 8.0	500	1
83252660	FLEXIMARK®カラー スナップオン8-10/15 TR	15	8.0 - 10.0	500	1
FLEXIMARK®カラー(クローズ用)					
83252670	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー1.4-5/10 TR	10	1.4 - 5.0	1000	1
83252671	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー1.4-5/15 TR	15	1.4 - 5.0	1000	1
83252693	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー1.4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83252672	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー1.4-5/30 TR	30	1.4 - 5.0	500	1
83252673	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー5-11/10 TR	10	5.0 - 11.0	500	1
83252674	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー5-11/15 TR	15	5.0 - 11.0	500	1
83252694	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1
FLEXIMARK®カラー、ケーブルタイ用					
83252676	FLEXIMARK®カラー、ケーブルタイ用	30		200	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用)

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)



WM BWブランクケーブルマーカー



備考

- ・ マーカーペン はウェブカタログ参照

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	材質 ビニールストリップ、シリコン処理ライニング、ハロゲンフリー
	温度範囲 -35°C~+70°C



利点

- ・ 保護箔付きラッピングラベル
- ・ ケーブルにカバーを装着すると、透明箔によって書込領域が覆われ、摩耗、湿気、油および軽質な溶剤から保護されます。
- ・ 簡単にラベル付けが可能

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用
- ・ このラベルには、白の書き込みエリアに鉛筆、ボールペン、または他のマーカーで書き込むことができます
- ・ 屋内用

型番	製品名	ラベリング面(mm)	ケーブル径(mm)	パンフレットごとのマーカー数	PU
WM BWブランクケーブルマーカー					
61726150	WM/パンフレットBW 3	25 x 25	8.0 - 40.0	30	1
61726160	WM/パンフレットBW 5	20 x 25	6.0 - 18.1	50	1
61726170	WM/パンフレットBW 12	15 x 12	5.0 - 5.4	200	1
61726180	WM/パンフレットBW 14	15 x 6	5.0 - 5.4	400	1
61726190	WM/パンフレットBW 34	14 x 18	5.0 - 10.0	140	1


写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ MSマーカーペン

FLEXIMARK®パンチ FL52ERA



利点

- ・ 中央の穴あけも可能
- ・ 穴開け器で2.5mm幅の穴をケーブルタイに正確に開けることが可能
- ・ Character holders を短くするためのナイフとしても使用できます
- ・ 取り扱いが簡単な軽量モデル

適用範囲

- ・ 幅6~12mmのCharacter holders PTEおよびPGS用特殊穴あけ工具

注記

- ・ 個々の部品(切断および穿孔装置)を交換可能
- ・ キャラクタ幅が19 mmの場合は、ツール FL 52 A (型番83250024)を使用してください。
- ・ その他のスペアパーツも使用可能です

型番	製品名	Character holders幅(mm)	内容(ユニット)
FLEXIMARK®パンチ FL52ERA			
83252047	FLEXIMARK®穴あけ工具FL52ERA	6 / 9.5 / 12	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



KMKラベルホルダー



利点

- ・印刷されたインサートストリップをラベルホルダー内にセットして、防塵キャップをかぶせます

適用範囲

- ・屋内エリアでの複数の導体およびケーブルのマーキングおよび結束に最適
- ・結束径が10~31 mm

製品の特徴

- ・ラベリング方法 手書き、レーザー/インクジェットプリンタを使用

適合基準/認可

- ・にじみ防止: DIN 30646:1993-11、DIN VDE 0611-1:1977-11

製品の構成

- ・KMKのストラップ幅: 5 mm
- ・KMKの結束径: 10~25 mm
- ・KMK3のストラップ幅: 10 mm
- ・KMK3の結束径: 16~31 mm
- ・固定ループKMK2/KMK4: 5 mm

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



製品の色

透明



材質

ラベルホルダー: PE、ハロゲンフリー
ラベル: 段ボール製、DIN A4ミシン目付き、シリコンフリー、ハロゲンフリー



温度範囲

-40°C~+80°C

付属

- ・ラベル: ラベル数が150 (61742922)または50 (61742926)のシート10枚
- ・ラベルは別途ご注文ください

型番	製品名	幅 x 高さ(mm)	付属品	内容(ユニット)
KMKラベルホルダー				
61742820	KMK 1 ラベルホルダー	29.0 x 8.0	ストラップ付き	100
61742822	KMK 2 ラベルホルダー	29.0 x 8.0	ストラップなし	100
61742824	KMK 3 ラベルホルダー	40.0 x 17.0	ストラップ付き	50
61742826	KMK 4 ラベルホルダー	40.0 x 17.0	ストラップなし	50
61742922	ES/LP-BW-GBラベル	29.0 x 8.0	1500ラベル	10
61742926	ES/KMK 3 GBラベル	40.0 x 17.0	500ラベル	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求め際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



ETBラベルホルダー



利点

- ・バインドおよび結束に最適
- ・開閉可能なラベルホルダーにより、ラベルの交換が容易
- ・優れたUV耐性

適用範囲

- ・マーキングケーブル、チューブ、製品、または広告媒体、荷物ラベルおよびその他の種類のラベル用

製品の特徴

- ・ラベルは、ラベルホルダー内の印刷フィールドの目に見える部分に合わせて、折り畳んでそのサイズの4分の1に縮小することができます。

製品の構成

- ・ケーブルタイの寸法: 200 x 5 mm
- ・通気孔付き厚紙(色: 白)

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



材質

ポリプロピレン(PP)



温度範囲

-18°C~+90°C
最低接着温度: 最小 +10 °C

付属

- ・61742810: マーキングラベルを含む(2シート、それぞれ14ラベル付き)

型番	製品名	幅 x 高さ(mm)	1列ごとのラベル数	内容(ユニット)
ETBラベルホルダー				
61742810	ETBホルダー(透明)	60.0 x 33.0		50
61742900	ETBラベル	52.0 x 17.5	56	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求め際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



FLEXIMARK®ステンレス製キット



利点

- ・ FLEXIMARK®ステンレス製システムの基本的な備品をハンディボックスに収納

適用範囲

- ・ ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
- ・ 素早く簡単な現地組立
- ・ マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)

適合基準/認可

- ・ Achilles JQS認定

注記

- ・ 同梱の部品はそれぞれ個別に購入できます(特殊プライヤー = 型番61790180など)

付属

- ・ 文字A-Ö/0-9: 40ピース
- ・ 特殊文字 +/-.üおよび接地記号: 40ピース
- ・ 空白文字: 40ピース
- ・ 長さ286、109、83.1、60.4、48.8 mmのCharacter holders (取付穴あり、ケーブルタイ用締結ループ付き)が5セットずつ
- ・ スチール製ケーブルタイLS 4.6x200: 10ピース

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	寸法 Character strips: 9.5 x 6 x 0.75 mm ハンディボックス: 440 x 380 x 100 mm
	材質 耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)
	温度範囲 -80°C ~ +500°C

型番	製品名	付属品	PU
FLEXIMARK®ステンレス製キット			
83254222	FLEXIMARK®キット ステンレス鋼、プライヤーなし	プライヤーなし	1
83254223	FLEXIMARK®キット ステンレス鋼、特殊プライヤー付き	標識が外れないようにするための特別なプライヤー付き	1
83254224	FLEXIMARK®キット ステンレス鋼、ケーブルタイプライヤー付き	ケーブルタイプライヤー付き	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
各種タイプのキットの詳細については、当社のデータシートを参照してください。

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® MR(ステンレス製) (964 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製) (965 ページ参照)
- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)



FLEXIMARK® MR(ステンレス製)



備考

- ・ FLEXIMARK®サンプルバッグ入り(型番 M32511)

利点

- ・ 現地での素早く簡単な永久マーキング

適用範囲

- ・ ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
- ・ Character strips をNMステンレス製 Character holders に押込んで組立
- ・ マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)

適合基準/認可

- ・ Achilles JQS認定

注記

- ・ キリル(Cyrillic)文字も受注対応

付属

- ・ 各文字の200マーカーを組むセット

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



寸法

高さ x 幅: 約 9.5 x 6 mm

文字の高さ: 約 6.8 mm



材質

耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)



温度範囲

-80°C~+500°C

型番	製品名	PUごとのマーカー数	PU
セット			
83254122	FLEXIMARK® Character strips MR SET 0-9	2000	1
83254120	FLEXIMARK® Character strips MR SET A-Z	5200	1
ナンバリング			
83254179	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 1	200	1
83254180	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 2	200	1
83254181	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 3	200	1
83254182	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 4	200	1
83254183	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 5	200	1
83254184	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 6/9	200	1
83254185	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 7	200	1
83254186	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 8	200	1
文字			
83254150	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 A	200	1
83254151	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 B	200	1
83254152	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 C	200	1
83254153	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 D	200	1
83254154	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 E	200	1
83254155	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 F	200	1
83254156	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 G	200	1
83254157	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 H	200	1
83254158	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 I	200	1
83254159	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 J	200	1
83254160	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 K	200	1
83254161	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 L	200	1
83254162	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 M	200	1
83254163	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 N	200	1
83254164	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 O/O	200	1
83254165	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 P	200	1
83254166	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Q	200	1
83254167	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 R	200	1
83254168	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 S	200	1
83254169	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 T	200	1
83254170	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 U	200	1
83254171	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 V	200	1
83254172	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 W	200	1
83254173	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 X	200	1
83254174	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Y	200	1
83254175	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Z	200	1
83254177	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Å	200	1
83254178	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Ö	200	1
83254201	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Ü	200	1
マーク			
83254192	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 +	200	1
83254191	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 -	200	1
83254194	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 /	200	1
83254195	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 °	200	1
83254199	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 :	200	1

型番	製品名	PUごとのマーカース数	PU
83254198	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 ~	200	1
83254193	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 =	200	1
83254200	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Earth	200	1
83254196	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20、	200	1
83254202	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 (	200	1
83254189	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 (空白)	200	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK®ステンレス鋼FCC (933 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製) (965 ページ参照)
- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)



FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製)

備考

- ・ PR 1 NM 7、FLEXIMARK®サンプルバグに同梱(型番: M3251010)



利点

- ・ 現地での素早く簡単なマーキング

適用範囲

- ・ ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
- ・ MRステンレス製キャラクタの取付けが可能
- ・ マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)

適合基準/認可

- ・ Achilles JQS認定

注記

- ・ ケーブルタイ(最大幅7.9 mm)またはネジ(最大3 mm Ø)による取付け

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	寸法 寸法の許容誤差は+/-1.5 mmです。
	備考 高さ: 約 11 mm ネジ穴直径: 3 mm
	材質 耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)
	温度範囲 -80°C~+500°C

型番	製品名	長さ(mm)	最大 文字数	PUごとのマーカース数	PU
FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製)					
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288	46	50	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)



マーキングリングPA



備考

- ・ アクセサリ(収納ボックス、取付ツール)はWebカタログ参照

利点

- ・ 通し型マーキングリング、印刷済みナンバリングまたは文字付き
- ・ 回転防止
- ・ パネ効果を持つ特殊形状により、4種類のサイズで断面積0.2~70 mm²に対応します
- ・ 紫外線放射への耐性

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 接続前のマーキング

製品の特徴

- ・ 断面 [mm²]:
PA 02: 0.2-1.5
PA 1: 1.5-4
PA 2: 2.5-16
PA 3: 16-70
- ・ 使用範囲直径 [mm]:
PA 02: 1.3-3
PA 1: 2.5-5
PA 2: 4.0-10.0
PA 3: 8-16
- ・ 幅 x 高さ [mm] / スリーブ長さ [mm]:
PA 02: 3.5 x 3.6 / 3
PA 1: 4.2 x 5.5 / 3
PA 2: 6.6 x 9.5 / 4
PA 3: 11 x 16.5 / 6

適合基準/認可

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性

注記

- ・ PA 02はコレクターズボックスでも対応可能(型番61833050、0~9の刻印のあるリング600個入り)
- ・ PA 1はコレクターズボックスでも対応可能(型番 61833060、0~9の刻印のあるリング500個入り)

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



製品の色

黄



材質

カドミウムフリーおよびシリコンフリーのソフトPVC



温度範囲

-30°C~+60°C

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
PA 02			
61817800	PA 02 / 0	200	1
61817810	PA 02 / 1	200	1
61817820	PA 02 / 2	200	1
61817830	PA 02 / 3	200	1
61817840	PA 02 / 4	200	1
61817850	PA 02 / 5	200	1
61817860	PA 02 / 6	200	1
61817870	PA 02 / 7	200	1
61817880	PA 02 / 8	200	1
61817890	PA 02 / 9	200	1
61817900	PA 02/ブランク	200	1
61817910	PA 02 / A	200	1
61817920	PA 02 / B	200	1
61817930	PA 02 / C	200	1
61817940	PA 02 / D	200	1
61817950	PA 02 / E	200	1
61817960	PA 02 / F	200	1
61817970	PA 02 / G	200	1
61817980	PA 02 / H	200	1
61817990	PA 02 / I	200	1
61818000	PA 02 / J	200	1
61818011	PA 02 / K	200	1
61818020	PA 02 / L	200	1
61818030	PA 02 / M	200	1
61818040	PA 02 / N	200	1
61818050	PA 02 / O	200	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61818060	PA 02 / P	200	1
61818070	PA 02 / Q	200	1
61818080	PA 02 / R	200	1
61818090	PA 02 / S	200	1
61819100	PA 02 / T	200	1
61819110	PA 02 / U	200	1
61819120	PA 02 / V	200	1
61819130	PA 02 / W	200	1
61819140	PA 02 / X	200	1
61819150	PA 02 / Y	200	1
61819160	PA 02 / Z	200	1
61819170	PA 02 / .	200	1
61819180	PA 02 / .	200	1
61819190	PA 02 / .	200	1
61819200	PA 02 / :	200	1
61819210	PA 02 / =	200	1
61819220	PA 02/アース	200	1
61819260	PA 02 / +	200	1
61819270	PA 02 / -	200	1
61819280	PA 02 / ~	200	1
PA 1			
61819300	PA 1 / 0	200	1
61819310	PA 1 / 1	200	1
61819320	PA 1 / 2	200	1
61819330	PA 1 / 3	200	1
61819360	PA 1 / 6	200	1
61819340	PA 1 / 4	200	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61819350	PA 1 / 5	200	1
61819370	PA 1 / 7	200	1
61819380	PA 1 / 8	200	1
61819390	PA 1 / 9	200	1
61819400	PA 1 / ブランク	200	1
61819410	PA 1 / A	200	1
61819420	PA 1 / B	200	1
61819430	PA 1 / C	200	1
61819440	PA 1 / D	200	1
61819450	PA 1 / E	200	1
61819460	PA 1 / F	200	1
61819470	PA 1 / G	200	1
61819480	PA 1 / H	200	1
61819490	PA 1 / I	200	1
61819500	PA 1 / J	200	1
61819510	PA 1 / K	200	1
61819520	PA 1 / L	200	1
61819530	PA 1 / M	200	1
61819540	PA 1 / N	200	1
61819550	PA 1 / O	200	1
61819560	PA 1 / P	200	1
61819570	PA 1 / Q	200	1
61819580	PA 1 / R	200	1
61819590	PA 1 / S	200	1
61819600	PA 1 / T	200	1
61819610	PA 1 / U	200	1
61819620	PA 1 / V	200	1
61819630	PA 1 / W	200	1
61819640	PA 1 / X	200	1
61819650	PA 1 / Y	200	1
61819660	PA 1 / Z	200	1
61819670	PA 1 / .	200	1
61819680	PA 1 / .	200	1
61819690	PA 1 / .	200	1
61819700	PA 1 / :	200	1
61819710	PA 1 / =	200	1
61819720	PA 1 / アース	200	1
61819760	PA 1 / +	200	1
61819770	PA 1 / -	200	1
61819780	PA 1 / ~	200	1
PA 2			
61819800	PA 2 / O	100	1
61819810	PA 2 / 1	100	1
61819820	PA 2 / 2	100	1
61819830	PA 2 / 3	100	1
61819840	PA 2 / 4	100	1
61819850	PA 2 / 5	100	1
61819860	PA 2 / 6	100	1
61819870	PA 2 / 7	100	1
61819880	PA 2 / 8	100	1
61819890	PA 2 / 9	100	1
61819900	PA 2 / ブランク	100	1
61819910	PA 2 / A	100	1
61819920	PA 2 / B	100	1
61819930	PA 2 / C	100	1
61819940	PA 2 / D	100	1
61819950	PA 2 / E	100	1
61819960	PA 2 / F	100	1
61819970	PA 2 / G	100	1
61819980	PA 2 / H	100	1
61819990	PA 2 / I	100	1
61820000	PA 2 / J	100	1
61820010	PA 2 / K	100	1
61820020	PA 2 / L	100	1
61820030	PA 2 / M	100	1
61820040	PA 2 / N	100	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ マーキングリングPC (968 ページ参照)
- ・ マーキングリングPliosnap (970 ページ参照)



型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61820050	PA 2 / O	100	1
61820060	PA 2 / P	100	1
61820070	PA 2 / Q	100	1
61820080	PA 2 / R	100	1
61820090	PA 2 / S	100	1
61820100	PA 2 / T	100	1
61820110	PA 2 / U	100	1
61820120	PA 2 / V	100	1
61820130	PA 2 / W	100	1
61820140	PA 2 / X	100	1
61820150	PA 2 / Y	100	1
61820160	PA 2 / Z	100	1
61820170	PA 2 / .	200	1
61820180	PA 2 / .	100	1
61820190	PA 2 / .	100	1
61820200	PA 2 / :	200	1
61820210	PA 2 / =	100	1
61820220	PA 2 / アース	100	1
61820260	PA 2 / +	100	1
61820270	PA 2 / -	100	1
61820280	PA 2 / ~	100	1
PA 3			
61820300	PA 3 / O	20	1
61820310	PA 3 / 1	20	1
61820320	PA 3 / 2	20	1
61820330	PA 3 / 3	20	1
61820340	PA 3 / 4	20	1
61820350	PA 3 / 5	20	1
61820360	PA 3 / 6	20	1
61820370	PA 3 / 7	20	1
61820380	PA 3 / 8	20	1
61820390	PA 3 / 9	20	1
61820400	PA3 / 空白	20	1
61820410	PA 3 / A	20	1
61820420	PA 3 / B	20	1
61820430	PA 3 / C	20	1
61820440	PA 3 / D	20	1
61820450	PA 3 / E	20	1
61820460	PA 3 / F	20	1
61820470	PA 3 / G	20	1
61820480	PA 3 / H	20	1
61820490	PA 3 / I	20	1
61820500	PA 3 / J	20	1
61820510	PA 3 / K	20	1
61820520	PA 3 / L	20	1
61820530	PA 3 / M	20	1
61820540	PA 3 / N	20	1
61820550	PA 3 / O	20	1
61820560	PA 3 / P	20	1
61820570	PA 3 / Q	20	1
61820580	PA 3 / R	20	1
61820590	PA 3 / S	20	1
61820600	PA 3 / T	20	1
61820610	PA 3 / U	20	1
61820620	PA 3 / V	20	1
61820630	PA 3 / W	20	1
61820640	PA 3 / X	20	1
61820650	PA 3 / Y	20	1
61820660	PA 3 / Z	20	1
61820670	PA 3 / .	20	1
61820680	PA 3 / .	20	1
61820720	PA 3 / アース	20	1
61820760	PA 3 / +	20	1
61820770	PA 3 / -	20	1
61820780	PA 3 / ~	20	1

アクセサリ

- ・ PAD取付ロッド
- ・ PAVマウンティングツール
- ・ 収納ボックス



マーキングリングPC



備考

- ・ アクセサリ(収納ボックス)はWebカタログ参照

利点

- ・ オープンマーキングリング、事前にプリントされた文字および数字付き
- ・ この形状によりケーブルに確実に固定され、回転防止機能により安全な組み合わせマーキングが可能になります。
- ・ 紫外線放射への耐性
- ・ クリッピングにより取付が簡単

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 接続後のマーキング
- ・ 接続前のマーキングにも使用可能

製品の特徴

- ・ 断面 [mm²]:
PC 10: 1
PC 20: 2.5
PC 30: 4
PC 40: 6
- ・ 使用範囲直径 [mm]:
PC 10: 2.4-3
PC 20: 3-4
PC 30: 4-5
PC 40: 5-6.2
- ・ 幅 x 高さ [mm] / スリーブ長さ [mm]:
PC 10: 3.7 x 3.6 / 3
PC 20: 4.5 x 4.2 / 3
PC 30: 5.7 x 5.5 / 3
PC 40: 6.9 x 6.7 / 4

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
RAL	製品の色 黄
	材質 カドミウムフリーおよびシリコンフリーの硬質PVC
	温度範囲 -30°C~+60°C

適合基準/認可

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
PC 10			
61820900	PC 10 / O	200	1
61820910	PC 10 / 1	200	1
61820920	PC 10 / 2	200	1
61820930	PC 10 / 3	200	1
61820940	PC 10 / 4	200	1
61820950	PC 10 / 5	200	1
61820960	PC 10 / 6	200	1
61820970	PC 10 / 7	200	1
61820980	PC 10 / 8	200	1
61820990	PC 10 / 9	200	1
61821000	PC 10 / 空白	200	1
61821010	PC 10 / A	200	1
61821020	PC 10 / B	200	1
61821030	PC 10 / C	200	1
61821040	PC 10 / D	200	1
61821050	PC 10 / E	200	1
61821060	PC 10 / F	200	1
61821070	PC 10 / G	200	1
61821080	PC 10 / H	200	1
61821090	PC 10 / I	200	1
61821100	PC 10 / J	200	1
61821110	PC 10 / K	200	1
61821120	PC 10 / L	200	1
61821130	PC 10 / M	200	1
61821140	PC 10 / N	200	1
61821150	PC 10 / O	200	1
61821160	PC 10 / P	200	1
61821170	PC 10 / Q	200	1
61821180	PC 10 / R	200	1
61821190	PC 10 / S	200	1
61821200	PC 10 / T	200	1
61821210	PC 10 / U	200	1
61821220	PC 10 / V	200	1
61821230	PC 10 / W	200	1
61821240	PC 10 / X	200	1
61821250	PC 10 / Y	200	1
61821260	PC 10 / Z	200	1
61821270	PC 10 / /	200	1
61821280	PC 10 / .	200	1
61821290	PC 10 / ,	200	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61821300	PC 10 / :	200	1
61821310	PC 10 / =	200	1
61821320	PC 10 / アース	200	1
61821360	PC 10 / +	200	1
61821370	PC 10 / -	200	1
61821380	PC 10 / ~	200	1
PC 20			
61821400	PC 20 / 0	200	1
61821410	PC 20 / 1	200	1
61821420	PC 20 / 2	200	1
61821430	PC 20 / 3	200	1
61821440	PC 20 / 4	200	1
61821450	PC 20 / 5	200	1
61821460	PC 20 / 6	200	1
61821470	PC 20 / 7	200	1
61821480	PC 20 / 8	200	1
61821490	PC 20 / 9	200	1
61821500	PC 20 / 空白	200	1
61821510	PC 20 / A	200	1
61821520	PC 20 / B	200	1
61821530	PC 20 / C	200	1
61821540	PC 20 / D	200	1
61821550	PC 20 / E	200	1
61821560	PC 20 / F	200	1
61821570	PC 20 / G	200	1
61821580	PC 20 / H	200	1
61821590	PC 20 / I	200	1
61821600	PC 20 / J	200	1
61821610	PC 20 / K	200	1
61821620	PC 20 / L	200	1
61821630	PC 20 / M	200	1
61821640	PC 20 / N	200	1
61821650	PC 20 / O	200	1
61821660	PC 20 / P	200	1
61821670	PC 20 / Q	200	1
61821680	PC 20 / R	200	1
61821690	PC 20 / S	200	1
61821700	PC 20 / T	200	1
61821710	PC 20 / U	200	1
61821720	PC 20 / V	200	1
61821730	PC 20 / W	200	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61821740	PC 20 / X	200	1
61821750	PC 20 / Y	200	1
61821760	PC 20 / Z	200	1
61821770	PC 20 / /	200	1
61821780	PC 20 / .	200	1
61821790	PC 20 / ,	200	1
61821800	PC 20 / :	200	1
61821810	PC 20 / =	200	1
61821820	PC 20 / アース	200	1
61821860	PC 20 / +	200	1
61821870	PC 20 / -	200	1
61821880	PC 20 / ~	200	1
PC 30			
61821900	PC 30 / 0	200	1
61821910	PC 30 / 1	200	1
61821920	PC 30 / 2	200	1
61821930	PC 30 / 3	200	1
61821940	PC 30 / 4	200	1
61821950	PC 30 / 5	200	1
61821960	PC 30 / 6	200	1
61821970	PC 30 / 7	200	1
61821980	PC 30 / 8	200	1
61821990	PC 30 / 9	200	1
61822000	PC 30 / 空白	200	1
61822010	PC 30 / A	200	1
61822020	PC 30 / B	200	1
61822030	PC 30 / C	200	1
61822040	PC 30 / D	200	1
61822050	PC 30 / E	200	1
61822060	PC 30 / F	200	1
61822070	PC 30 / G	200	1
61822080	PC 30 / H	200	1
61822090	PC 30 / I	200	1
61822100	PC 30 / J	200	1
61822110	PC 30 / K	200	1
61822120	PC 30 / L	200	1
61822130	PC 30 / M	200	1
61822140	PC 30 / N	200	1
61822150	PC 30 / O	200	1
61822160	PC 30 / P	200	1
61822170	PC 30 / Q	200	1
61822180	PC 30 / R	200	1
61822190	PC 30 / S	200	1
61822200	PC 30 / T	200	1
61822210	PC 30 / U	200	1
61822220	PC 30 / V	200	1
61822230	PC 30 / W	200	1
61822240	PC 30 / X	200	1
61822250	PC 30 / Y	200	1
61822260	PC 30 / Z	200	1
61822270	PC 30 / /	200	1
61822280	PC 30 / .	200	1
61822290	PC 30 / ,	200	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ マーキングリングPliosnap (970 ページ参照)

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61822300	PC 30 / :	200	1
61822310	PC 30 / =	200	1
61822320	PC 30 / アース	200	1
61822360	PC 30 / +	200	1
61822370	PC 30 / -	200	1
61822380	PC 30 / ~	200	1
PC 40			
61822400	PC 40 / 0	200	1
61822410	PC 40 / 1	200	1
61822420	PC 40 / 2	200	1
61822430	PC 40 / 3	200	1
61822440	PC 40 / 4	200	1
61822450	PC 40 / 5	200	1
61822460	PC 40 / 6	200	1
61822470	PC 40 / 7	200	1
61822480	PC 40 / 8	200	1
61822490	PC 40 / 9	200	1
61822500	PC 40 / 空白	200	1
61822510	PC 40 / A	200	1
61822520	PC 40 / B	200	1
61822530	PC 40 / C	200	1
61822540	PC 40 / D	200	1
61822550	PC 40 / E	200	1
61822560	PC 40 / F	200	1
61822570	PC 40 / G	200	1
61822580	PC 40 / H	200	1
61822590	PC 40 / I	200	1
61822600	PC 40 / J	200	1
61822610	PC 40 / K	200	1
61822620	PC 40 / L	200	1
61822630	PC 40 / M	200	1
61822640	PC 40 / N	200	1
61822650	PC 40 / O	200	1
61822660	PC 40 / P	200	1
61822670	PC 40 / Q	200	1
61822680	PC 40 / R	200	1
61822690	PC 40 / S	200	1
61822700	PC 40 / T	200	1
61822710	PC 40 / U	200	1
61822720	PC 40 / V	200	1
61822730	PC 40 / W	200	1
61822740	PC 40 / X	200	1
61822750	PC 40 / Y	200	1
61822760	PC 40 / Z	200	1
61822770	PC 40 / /	200	1
61822780	PC 40 / .	200	1
61822790	PC 40 / ,	200	1
61822800	PC 40 / :	200	1
61822810	PC 40 / =	200	1
61822820	PC 40 / アース	200	1
61822860	PC 40 / +	200	1
61822870	PC 40 / -	200	1
61822880	PC 40 / ~	200	1

アクセサリ

- ・ 収納ボックス



マーキングリングPliosnap



備考

- ・ アクセサリ(収納ボックス)はWebカタログ参照

利点

- ・ 迅速かつ簡単に組立可能
- ・ 取り付けロッドには把持対応位置に脚が付いています
- ・ ケーブルは、尖った部分がない状態でほぼ完全に包み込まれます(導体シェルの損傷を回避)
- ・ 両側の山形により、正しい向きにマーカを配置可能

適用範囲

- ・ ターミナルブロックのシングルコアおよびケーブルのマーキング、狭いスペースにも対応
- ・ 接続後のマーキング

製品の特徴

- ・ 断面 [mm²]:
Pliosnap 0: ガラス繊維ケーブル
Pliosnap 1: 0.32
Pliosnap 2: 0.50
Pliosnap 3: 0.75
Pliosnap 6: 1-1.5
Pliosnap 9: 2.5
Pliosnap 12: 4.6
- ・ 使用範囲直径 [mm]:
Pliosnap 0: ガラス繊維ケーブル
Pliosnap 1: 1-1.4
Pliosnap 2: 1.4-1.8
Pliosnap 3: 1.9-2.6
Pliosnap 6: 2.6-3.5
Pliosnap 9: 3.2-4.5
Pliosnap 12: 4.5-6

適合基準/認可

- ・ UL 94 HBに準拠した可燃性

付属

- ・ 1 PU = 10 (Pliosnap 0 - 6) または12 (Pliosnap 9 + 12) 本の取付ロッドの300個のマーカ

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料

注記
絶縁耐力: 28 kV/mm 降伏応力:
54 N/mm² 破断時の伸び率: 30 % 弾性係数: 2100 N/mm²

製品の色
白
カラーキャリア:
Pliosnap 0: 黒
Pliosnap 1: 茶
Pliosnap 2: 灰
Pliosnap 3: 緑
Pliosnap 6: 赤
Pliosnap 9: 青
Pliosnap 12: 黄

材質
ポリオキシメチレン(POM)

温度範囲
-40 °C ~ +90 °C

型番	製品名	PUごとのマーカ数	PU
Pliosnap 0			
61919400	Pliosnap 0/0 WH (白)	300	1
61919401	Pliosnap 0/1 WH (白)	300	1
61919402	Pliosnap 0/2 WH (白)	300	1
61919403	Pliosnap 0/3 WH (白)	300	1
61919404	Pliosnap 0/4 WH (白)	300	1
61919405	Pliosnap 0/5 WH (白)	300	1
61919406	Pliosnap 0/6 WH (白)	300	1
61919407	Pliosnap 0/7 WH (白)	300	1
61919408	Pliosnap 0/8 WH (白)	300	1
61919409	Pliosnap 0/9 WH (白)	300	1
61919410	Pliosnap 0/A WH (白)	300	1
61919411	Pliosnap 0/B WH (白)	300	1
61919412	Pliosnap 0/C WH (白)	300	1
61919413	Pliosnap 0/D WH (白)	300	1
61919414	Pliosnap 0/E WH (白)	300	1
61919415	Pliosnap 0/F WH (白)	300	1
61919416	Pliosnap 0/G WH (白)	300	1
61919417	Pliosnap 0/H WH (白)	300	1
61919418	Pliosnap 0/I WH (白)	300	1
61919419	Pliosnap 0/J WH (白)	300	1
61919420	Pliosnap 0/K WH (白)	300	1
61919421	Pliosnap 0/L WH (白)	300	1
61919422	Pliosnap 0/M WH (白)	300	1
61919423	Pliosnap 0/N WH (白)	300	1
61919424	Pliosnap 0/O WH (白)	300	1
61919425	Pliosnap 0/P WH (白)	300	1
61919426	Pliosnap 0/Q WH (白)	300	1
61919427	Pliosnap 0/R WH (白)	300	1

型番	製品名	PUごとのマーカ数	PU
61919428	Pliosnap 0/S WH (白)	300	1
61919429	Pliosnap 0/T WH (白)	300	1
61919430	Pliosnap 0/U WH (白)	300	1
61919431	Pliosnap 0/V WH (白)	300	1
61919432	Pliosnap 0/W WH (白)	300	1
61919433	Pliosnap 0/X WH (白)	300	1
61919434	Pliosnap 0/Y WH (白)	300	1
61919435	Pliosnap 0/Z WH (白)	300	1
61919436	Pliosnap 0/+ WH (白)	300	1
61919437	Pliosnap 0/- WH (白)	300	1
61919438	Pliosnap 0/.WH (白)	300	1
61919439	Pliosnap 0/: WH (白)	300	1
Pliosnap 1			
61919440	Pliosnap 1/0 WH (白)	300	1
61919441	Pliosnap 1/1 WH (白)	300	1
61919442	Pliosnap 1/2 WH (白)	300	1
61919443	Pliosnap 1/3 WH (白)	300	1
61919444	Pliosnap 1/4 WH (白)	300	1
61919445	Pliosnap 1/5 WH (白)	300	1
61919446	Pliosnap 1/6 WH (白)	300	1
61919447	Pliosnap 1/7 WH (白)	300	1
61919448	Pliosnap 1/8 WH (白)	300	1
61919449	Pliosnap 1/9 WH (白)	300	1
61919450	Pliosnap 1/A WH (白)	300	1
61919451	Pliosnap 1/B WH (白)	300	1
61919452	Pliosnap 1/C WH (白)	300	1
61919453	Pliosnap 1/D WH (白)	300	1
61919454	Pliosnap 1/E WH (白)	300	1
61919455	Pliosnap 1/F WH (白)	300	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61919456	Pliosnap 1/G WH (白)	300	1
61919457	Pliosnap 1/H WH (白)	300	1
61919458	Pliosnap 1/I WH (白)	300	1
61919459	Pliosnap 1/J WH (白)	300	1
61919460	Pliosnap 1/K WH (白)	300	1
61919461	Pliosnap 1/L WH (白)	300	1
61919462	Pliosnap 1/M WH (白)	300	1
61919463	Pliosnap 1/N WH (白)	300	1
61919464	Pliosnap 1/O WH (白)	300	1
61919465	Pliosnap 1/P WH (白)	300	1
61919466	Pliosnap 1/Q WH (白)	300	1
61919467	Pliosnap 1/R WH (白)	300	1
61919468	Pliosnap 1/S WH (白)	300	1
61919469	Pliosnap 1/T WH (白)	300	1
61919470	Pliosnap 1/U WH (白)	300	1
61919471	Pliosnap 1/V WH (白)	300	1
61919472	Pliosnap 1/W WH (白)	300	1
61919473	Pliosnap 1/X WH (白)	300	1
61919474	Pliosnap 1/Y WH (白)	300	1
61919475	Pliosnap 1/Z WH (白)	300	1
61919476	Pliosnap 1/+ WH (白)	300	1
61919477	Pliosnap 1/- WH (白)	300	1
61919478	Pliosnap 1/.WH (白)	300	1
61919479	Pliosnap 1/: WH (白)	300	1
Pliosnap 2			
61919480	Pliosnap 2/0 WH	300	1
61919481	Pliosnap 2/1 WH	300	1
61919482	Pliosnap 2/2 WH	300	1
61919483	Pliosnap 2/3 WH	300	1
61919484	Pliosnap 2/4 WH	300	1
61919485	Pliosnap 2/5 WH	300	1
61919486	Pliosnap 2/6 WH	300	1
61919487	Pliosnap 2/7 WH	300	1
61919488	Pliosnap 2/8 WH	300	1
61919489	Pliosnap 2/9 WH	300	1
61919490	Pliosnap 2/A WH (白)	100	1
61919491	Pliosnap 2/B WH (白)	300	1
61919492	Pliosnap 2/C WH (白)	300	1
61919493	Pliosnap 2/D WH (白)	300	1
61919494	Pliosnap 2/E WH (白)	300	1
61919495	Pliosnap 2/F WH (白)	300	1
61919496	Pliosnap 2/G WH	300	1
61919497	Pliosnap 2/H WH	300	1
61919498	Pliosnap 2/I WH	300	1
61919499	Pliosnap 2/J WH (白)	300	1
61919500	Pliosnap 2/K WH	300	1
61919501	Pliosnap 2/L WH	300	1
61919502	Pliosnap 2/M WH	300	1
61919503	Pliosnap 2/N WH	300	1
61919504	Pliosnap 2/O WH	300	1
61919505	Pliosnap 2/P WH	300	1
61919506	Pliosnap 2/Q WH	300	1
61919507	Pliosnap 2/R WH	300	1
61919508	Pliosnap 2/S WH	300	1
61919509	Pliosnap 2/T WH	300	1
61919510	Pliosnap 2/U WH (白)	300	1
61919511	Pliosnap 2/V WH	300	1
61919512	Pliosnap 2/W WH	300	1
61919513	Pliosnap 2/X WH	300	1
61919514	Pliosnap 2/Y WH	300	1
61919515	Pliosnap 2/Z WH	300	1
61919516	Pliosnap 2/+ WH (白)	300	1
61919517	Pliosnap 2/- WH (白)	300	1
61919518	Pliosnap 2/.WH (白)	300	1
61919519	Pliosnap 2/: WH (白)	300	1
Pliosnap 3			
61919520	Pliosnap 3/0 WH	300	1
61919521	Pliosnap 3/1 WH	300	1
61919522	Pliosnap 3/2 WH	300	1
61919523	Pliosnap 3/3 WH	300	1
61919524	Pliosnap 3/4 WH	300	1
61919525	Pliosnap 3/5 WH	300	1
61919526	Pliosnap 3/6 WH	300	1
61919527	Pliosnap 3/7 WH	300	1
61919528	Pliosnap 3/8 WH	300	1
61919529	Pliosnap 3/9 WH	300	1
61919530	Pliosnap 3/A WH	300	1
61919531	Pliosnap 3/B WH	300	1
61919532	Pliosnap 3/C WH	300	1
61919533	Pliosnap 3/D WH	300	1
61919534	Pliosnap 3/E WH	300	1
61919535	Pliosnap 3/F WH	300	1
61919536	Pliosnap 3/G WH	300	1
61919537	Pliosnap 3/H WH	300	1
61919538	Pliosnap 3/I WH	300	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61919539	Pliosnap 3/J WH	300	1
61919540	Pliosnap 3/K WH	300	1
61919541	Pliosnap 3/L WH	300	1
61919542	Pliosnap 3/M WH	300	1
61919543	Pliosnap 3/N WH	300	1
61919544	Pliosnap 3/O WH	300	1
61919545	Pliosnap 3/P WH	300	1
61919546	Pliosnap 3/Q WH	300	1
61919547	Pliosnap 3/R WH	300	1
61919548	Pliosnap 3/S WH	300	1
61919549	Pliosnap 3/T WH	300	1
61919550	Pliosnap 3/U WH	300	1
61919551	Pliosnap 3/V WH	300	1
61919552	Pliosnap 3/W WH	300	1
61919553	Pliosnap 3/X WH	300	1
61919554	Pliosnap 3/Y WH	300	1
61919555	Pliosnap 3/Z WH	300	1
61919556	Pliosnap 3/+ WH	300	1
61919557	Pliosnap 3/- WH	300	1
61919558	Pliosnap 3/.WH (白)	300	1
61919559	Pliosnap 3/: WH	300	1
Pliosnap 6			
61919560	Pliosnap 6/0 WH	300	1
61919561	Pliosnap 6/1 WH	300	1
61919562	Pliosnap 6/2 WH	300	1
61919563	Pliosnap 6/3 WH	300	1
61919564	Pliosnap 6/4 WH	300	1
61919565	Pliosnap 6/5 WH	300	1
61919566	Pliosnap 6/6 WH	300	1
61919567	Pliosnap 6/7 WH	300	1
61919568	Pliosnap 6/8 WH	300	1
61919569	Pliosnap 6/9 WH	300	1
61919570	Pliosnap 6/A WH	300	1
61919571	Pliosnap 6/B WH	300	1
61919572	Pliosnap 6/C WH	300	1
61919573	Pliosnap 6/D WH	300	1
61919574	Pliosnap 6/E WH	300	1
61919575	Pliosnap 6/F WH	300	1
61919576	Pliosnap 6/G WH	300	1
61919577	Pliosnap 6/H WH	300	1
61919578	Pliosnap 6/I WH	300	1
61919579	Pliosnap 6/J WH	300	1
61919580	Pliosnap 6/K WH	300	1
61919581	Pliosnap 6/L WH	300	1
61919582	Pliosnap 6/M WH	300	1
61919583	Pliosnap 6/N WH	300	1
61919584	Pliosnap 6/O WH	300	1
61919585	Pliosnap 6/P WH	300	1
61919586	Pliosnap 6/Q WH	300	1
61919587	Pliosnap 6/R WH	300	1
61919588	Pliosnap 6/S WH	300	1
61919589	Pliosnap 6/T WH	300	1
61919590	Pliosnap 6 U/WH	300	1
61919591	Pliosnap 6/V WH	300	1
61919592	Pliosnap 6/W WH	300	1
61919593	Pliosnap 6/X WH	300	1
61919594	Pliosnap 6/Y WH	300	1
61919595	Pliosnap 6/Z WH	300	1
61919596	Pliosnap 6/+ WH	300	1
61919597	Pliosnap 6/- WH	300	1
61919598	Pliosnap 6/. WH	300	1
61919599	Pliosnap 6/: WH	300	1
Pliosnap 9			
61919600	Pliosnap 9/0 WH	300	1
61919601	Pliosnap 9/1 WH	300	1
61919602	Pliosnap 9/2 WH	300	1
61919603	Pliosnap 9/3 WH	300	1
61919604	Pliosnap 9/4 WH	300	1
61919605	Pliosnap 9/5 WH	300	1
61919606	Pliosnap 9/6 WH	300	1
61919607	Pliosnap 9/7 WH	300	1
61919608	Pliosnap 9/8 WH	300	1
61919609	Pliosnap 9/9 WH	300	1
61919610	Pliosnap 9/A WH	300	1
61919611	Pliosnap 9/B WH	300	1
61919612	Pliosnap 9/C WH	300	1
61919613	Pliosnap 9/D WH	300	1
61919614	Pliosnap 9/E WH	300	1
61919615	Pliosnap 9/F WH	300	1
61919616	Pliosnap 9/G WH	300	1
61919617	Pliosnap 9/H WH	300	1
61919618	Pliosnap 9/I WH	300	1
61919619	Pliosnap 9/J WH	300	1
61919620	Pliosnap 9/K WH	300	1
61919621	Pliosnap 9/L WH	300	1

マーキングシステム



FLEXIMARK®文字/ナンバリング・マーキングリング

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61919622	Pliosnap 9/M WH	300	1
61919623	Pliosnap 9/N WH	300	1
61919624	Pliosnap 9/O WH	300	1
61919625	Pliosnap 9/P WH	300	1
61919626	Pliosnap 9/Q WH	300	1
61919627	Pliosnap 9/R WH	300	1
61919628	Pliosnap 9/S WH	300	1
61919629	Pliosnap 9/T WH	300	1
61919630	Pliosnap 9/U WH	300	1
61919631	Pliosnap 9/V WH	300	1
61919632	Pliosnap 9/W WH	300	1
61919633	Pliosnap 9/X WH	300	1
61919634	Pliosnap 9/Y WH	300	1
61919635	Pliosnap 9/Z WH	300	1
61919636	Pliosnap 9/+ WH	300	1
61919637	Pliosnap 9/- WH	300	1
61919638	Pliosnap 9/. WH	300	1
61919639	Pliosnap 9/ : WH	300	1
Pliosnap 12			
61919640	Pliosnap 12/0 WH (白)	300	1
61919641	Pliosnap 12/1 WH	300	1
61919642	Pliosnap 12/2 WH (白)	300	1
61919643	Pliosnap 12/3 WH (白)	300	1
61919644	Pliosnap 12/4 WH (白)	300	1
61919645	Pliosnap 12/5 WH (白)	300	1
61919646	Pliosnap 12/6 WH (白)	300	1
61919647	Pliosnap 12/7 WH (白)	300	1
61919648	Pliosnap 12/8 WH (白)	300	1
61919649	Pliosnap 12/9 WH (白)	300	1
61919650	Pliosnap 12/A WH (白)	300	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61919651	Pliosnap 12/B WH (白)	300	1
61919652	Pliosnap 12/C WH (白)	300	1
61919653	Pliosnap 12/D WH (白)	300	1
61919654	Pliosnap 12/E WH (白)	300	1
61919655	Pliosnap 12/F WH (白)	300	1
61919656	Pliosnap 12/G WH (白)	300	1
61919657	Pliosnap 12/H WH (白)	300	1
61919658	Pliosnap 12/I WH (白)	300	1
61919659	Pliosnap 12/J WH (白)	300	1
61919660	Pliosnap 12/K WH (白)	300	1
61919661	Pliosnap 12/L WH	300	1
61919662	Pliosnap 12/M WH (白)	300	1
61919663	Pliosnap 12/N WH (白)	300	1
61919664	Pliosnap 12/O WH (白)	300	1
61919665	Pliosnap 12/P WH (白)	300	1
61919666	Pliosnap 12/Q WH (白)	300	1
61919667	Pliosnap 12/R WH (白)	300	1
61919668	Pliosnap 12/S WH (白)	300	1
61919669	Pliosnap 12/T WH (白)	300	1
61919670	Pliosnap 12/U WH (白)	300	1
61919671	Pliosnap 12/V WH (白)	300	1
61919672	Pliosnap 12/W WH (白)	300	1
61919673	Pliosnap 12/X WH (白)	300	1
61919674	Pliosnap 12/Y WH (白)	300	1
61919675	Pliosnap 12/Z WH (白)	300	1
61919676	Pliosnap 12/+ WH (白)	300	1
61919677	Pliosnap 12/- WH	300	1
61919678	Pliosnap 12/.WH (白)	300	1
61919679	Pliosnap 12/ : WH (白)	300	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ 収納ボックス



M1011手動エンボス機



利点

- ・ ケーブルタイの穴またはネジ穴の統合パンチ
- ・ 耐熱性
- ・ 耐候性
- ・ 塩水耐性

適用範囲

- ・ 堅牢な携帯型エンボス機、アルミおよびステンレス鋼のテープ用
- ・ ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
- ・ 現地での素早く簡単な永久マーキング
- ・ 屋外用途

注記

- ・ エンボスホイールには数字の1は含まれていません。代わりに文字「I」を使用してください。

付属

- ・ M1011: エンボス機、エンボスホイール、アルミ製エンボステープ(粘着層なし)、鋼製エンボステープ(粘着層なし)、保護キャリケース

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング装置
	概要 文字高さ: 4.7 mm
	注記 パンチ穴径: 2 mm 使用可能な文字: A-Z、2-9、-、.
	材質 ステンレス製: 14.301 (EN規格)、SAE Grade 304 テープの厚さ: 0.12 mm

型番	製品名	文字高さ (mm)	テープ幅W (mm)	長さ (m)	PU
61742670	M1011エンボッサー	4.7			1
61742710	接着剤コーティングなしアルミエンボステープ		12	4.8	1
61742720	粘着層付きアルミエンボステープ		12	3.65	1
61742700	ステンレス製エンボステープ		12	6.4	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
保証期間は1年間ですが、DYMO®ホームページでご使用の製品を登録いただければ延長可能です。

類似製品


- ・ FLEXIMARK® MR (ステンレス製) (964 ページ参照)
- ・ SP金属印刷 (974 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)



SP金属印刷



利点

- ・ 小型で省スペース、狭いスペースに対応可能
- ・ 片手または両手での操作

適用範囲

- ・ 金属板用スタンド型エンボス機
- ・ ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
- ・ 屋外用

製品の特徴

- ・ エンボスの深さを均一にするための圧力制限
- ・ 端子台により停止を調整可能
- ・ 作業テーブルの調整可能な自動送りにより、エンボスされた文字間に正しい間隔が確保されます。

付属

- ・ ブランクマーカ：50マーカ/P
- ・ エンボス機(選択したフォントサイズ用エンボスホイール付属)。

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング装置
	概要 最大ラベルサイズ: 140x90mm 最大挿入深さ: 90mm 文字高さ: 2、3、4、5mm 使用可能な文字: A-Z、0-9、+/-、
	注記 装置寸法: H = 303 mm、設置面積145 x 120 mm 重量: 6.5 kg

型番	製品名	幅 x 長さ(mm)	文字高さ(mm)	PUごとのマーカ数	PU
SP金属印刷					
61725991	SP 1 エンボッサー 2mm		2		1
61725990	SP 1 エンボッサー 3mm		3		1
61725992	SP 1 エンボッサー 4mm		4		1
61725993	SP 1 エンボッサー 5mm		5		1
61726000	PK 交換用エンボスホイール 2mm		2		1
61726001	PK 交換用エンボスホイール 3mm		3		1
61726002	PK 交換用エンボスホイール 4mm		4		1
61726003	PK 交換用エンボスホイール 5mm		5		1
適切な白地用マーカ					
83251576	FLEXIMARK® SMCブランク9.9-110	9.9 x 110.0		50	1
83251575	FLEXIMARK® SMCブランク9.9-75	9.9 x 75.0		50	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® MR(ステンレス製) (964 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)